

H 7840 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja paistolämpömittari



- Suuri kosketusnäyttö ja lähestymisanturi – M Touch + MotionReact
- Helppo puhdistus – Uunitilan PerfectClean- ja struktuuripinta
- Entistä tasaisempi kypsennystulos – nopeasti ja hellävaraisesti
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home
- Kätevästi ja nopeasti: Pika-mikroaalto- ja Popcorn-painikkeet

EAN: 4002516174721 / Materiaalin numero: 11130020 /
Vanhan materiaalin numero: 22784046NER

Rakennetyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaalto-yhdistelmäuuni	•
Väri	rust/CleanSteel
PureLine	•
Mukavuustekijät	
Nopea ja hellävarainen	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdollinen
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Matalalämpökypsennys	•
Mikroaallot	•
Mikroaaltouuni ja paistoautomaatiikka	•
Mikroaallot + grilli	•
Mikroaallot + kiertoilma plus	•
Mikroaallot + kiertoilmagrilli	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Näyttö	M Touch
MotionReact-liiketunnistin	•
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinovat	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
3-in-1	Uuni, Mikroaallot, Uuni, jossa mikroaaltotoiminto
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Popcorn-ohjelma	•
Moniääniset merkkiäänet	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•

H 7840 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja paistolämpömittari



EAN: 4002516174721 / Materiaalin numero: 11130020 /
Vanhan materiaalin numero: 22784046NER

Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Suosittelu mikroaaltoteho	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Omat ohjelmat	•
Sapattiohjelma	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitoisuus	
Ruostumaton teräs- / CleanSteel-pinta	•
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja PerfectClean-pinnoite	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	43
Kannatintasojen määrä	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	3
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–250
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	250
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho	•
Mikroaaltotehotasot, W	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	456

H 7840 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja paistolämpömittari



EAN: 4002516174721 / Materiaalin numero: 11130020 /
Vanhan materiaalin numero: 22784046NER


Laitteen syvyys, mm	569
Paino, kg	38,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,20
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	2,00
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1
Johdollinen paistolämpömittari	1
Lasinen uunipannu	2
Näytön kielivaihtoehdot	

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7840 BM


Kompakti mikroaltoyhdistelmäuuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja paistolämpömittari




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings