

H 7164 BP

Uuni

tyylikäs teräspinta, verkotustoiminto ja pyrolyysitoiminto.



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Vaivatonta puhtaanapitoa – pyrolyysipuhdistus
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home
- Täydellisiä tuloksia helposti – automaattiohjelmilla



EAN: 4002516174707 / Materiaalin numero: 11130070 / Vanhan materiaalin numero: 22716445NER

Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuuni	•
Väri	rst/CleanSteel
ContourLine	•
Mukavuustekijät	
Pikalämmitys	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kosteusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitaisuus	
Ruostumaton teräs- / CleanSteel-pinta	•
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Katalysaattori	•
Saranoitu grillivastus	•

H 7164 BP

Uuni

tyylikäs teräspinta, verkotustoiminto ja pyrolyysitoiminto.



EAN: 4002516174707 / Materiaalin numero: 11130070 /

Vanhan materiaalin numero: 22716445NER

CleanGlass-luukku

•

### Höyrytekn./vedensyöttö

Veden imuputki

•

### Turvallisuus

Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku

•

Virran turvakatkaisu

•

Käytönesto

•

Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana

•

### Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, l

76

Kannatintasojen määrä

5

Kannatintasojen määrä uunitilassa 1

5

Kannatintasojen määrä uunitilassa 2

5

Kannatintasot numeroitu

•

Uunin valo

1 halogeenispotti

Lämpötilat, °C

30–300

Lämpötilat, minimi, °C

30

Lämpötilat, maksimi, °C

300

Sijoitusaukon minimileveys, mm

560

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

568

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

590

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

595

Sijoitusaukon syvyys, mm

550

Laitteen leveys, mm

595

Laitteen korkeus, mm

596

Laitteen syvyys, mm

569

Paino, kg

47,0

Kokonaisliitäntäteho, kW

3,60

Jännite, V

220-240

Taajuus, Hz

50

Sulakekoko, A

16

Vaiheiden määrä

1

Virtajohto, jossa pistotulppa

•

Liitäntäjohdon pituus, m

1,50

Lamppujen vaihto

Asiakas

### Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71

1

PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71

1

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71

1

PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä

1

FlexiClip-teleskooppikannattimet HFC 70-C (pari)

1

Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari)

1

Kalkinpoistotabletit

2

H 7164 BP

Uuni

tyylikäs teräspinta, verkotustoiminto ja pyrolyysitoiminto.



EAN: 4002516174707 / Materiaalin numero: 11130070 /  
Vanhan materiaalin numero: 22716445NER

#### Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,  
,

H 7164 BP

Uuni

tyylikäs teräspinta, verkotustoiminto ja pyrolyysitoiminto.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings

H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7164 BP

Uuni

tyylikäs teräspinta, verkotustoiminto ja pyrolyysitoiminto.



Installation Kombi BM XL, installation drawings