

H 7264 BP

Uuni

saumaton muotoilu, tekstinäyttö, verkotustoiminto ja pyrolyysitoiminto.



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Vaivatonta puhtaanapitoa – pyrolyysipuhdistus
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home
- Täydellisiä tuloksia helposti – automaattiohjelmissa



EAN: 4002516173182 / Materiaalin numero: 11130110 /
Vanhan materiaalin numero: 22726435NER

Rakennetyyppi ja design	
Väri	grafiitinharmaa
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuni	•
VitroLine	•
Mukavuustekijät	
Pikalämmitys	•
Toimintatavat	
Kiertoilma plus	•
Ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Paistoautomaatiikka	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•
Alalämpö	•
Eko kiertoilma	•
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitaisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Saranoitu grillivastus	•

H 7264 BP

Uuni

saumaton muotoilu, tekstinäyttö, verkotustoiminto ja pyrolyysitoiminto.



EAN: 4002516173182 / Materiaalin numero: 11130110 /

Vanhan materiaalin numero: 22726435NER

CleanGlass-luukku

•

Höyrytekn./vedensyöttö

Höyrykehittimen teho, kW 1,10

Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l 0,3

Veden imuputki

•

Turvallisuus

Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku

•

Virran turvakatkaisu

•

Käytönesto

•

Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana

•

Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, l 76

Kannatintasojen määrä 5

Kannatintasojen määrä uunitilassa 1 5

Kannatintasojen määrä uunitilassa 2 5

Kannatintasot numeroitu

•

Uunin valo 1 halogeenispotti

Lämpötilat, °C 30–300

Lämpötilat, minimi, °C 30

Lämpötilat, maksimi, °C 300

Sijoitusaukon minimileveys, mm 560

Sijoitusaukon maksimileveys, mm 568

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 590

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 595

Sijoitusaukon syvyys, mm 550

Laitteen leveys, mm 595

Laitteen korkeus, mm 596

Laitteen syvyys, mm 568

Paino, kg 47,0

Kokonaisliitântäteho, kW 3,60

Jännite, V 220-240

Taajuus, Hz 50

Sulakekoko, A 16

Vaiheiden määrä 1

Virtajohto, jossa pistotulppa

•

Liitântäjohdon pituus, m 1,50

Lamppujen vaihto Asiakas

Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71 1

PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71 1

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71 1

PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä 1

FlexiClip-teleskooppikannattimet HFC 70-C (pari) 1

Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari) 1

Kalkinpoistotabletit 2

H 7264 BP

Uuni

saumaton muotoilu, tekstinäyttö, verkotustoiminto ja pyrolyysitoiminto.



EAN: 4002516173182 / Materiaalin numero: 11130110 /
Vanhan materiaalin numero: 22726435NER

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
□□□□□□□□, □□□, □
□□, □□□□□, □□□□

H 7264 BP

Uuni


saumaton muotoilu, tekstinäyttö, verkotustoiminto ja pyrolyysitoiminto.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings