

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home



EAN: 4002516175124 / Materiaalin numero: 11130190 /  
Vanhan materiaalin numero: 22746425NER

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Väri	Obsidian-musta
<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Kalusteuuni	•
VitroLine	•
<b>Mukavuustekijät</b>	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdollinen
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
<b>Toimintatavat</b>	
Kiertoilma plus	•
Ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Tehopaisto	•
Paistoautomaatiikka	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•
Alalämpö	•
Eko kiertoilma	•
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516175124 / Materiaalin numero: 11130190 /

Vanhan materiaalin numero: 22746425NER

Yksilölliset asetukset

•

### Tehokkuus ja kestävyys

Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20

### Helppohoitoisuus

Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•

### Höyrytekn./vedensyöttö

Höyrykehittimen teho, kW	1,10
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	0,3
Veden imuputki	•

### Turvallisuus

Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•

### Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 568
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,60
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516175124 / Materiaalin numero: 11130190 /  
Vanhan materiaalin numero: 22746425NER

Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PyroFit-uuniritilä	1
PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Johdollinen paistolämpömittari	1
Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)	1
Kalkinpoistotabletit	2

#### Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands, norsk,  
polski, portuguese, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski, suomi,  
svenska, türkçe, українська,  
čeština, ελληνικά,  
[?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]  
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

## H 7464 BP

### Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



Installation Kombi BM XL, installation drawings