

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home

A+

EAN: 4002516173274 / Materiaalin numero: 11130200 /  
Vanhan materiaalin numero: 22746435NER

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Rakennetyyppi</b>                         |                 |
| Laitteen väri                                | grafiitinharmaa |
| <b>Rakennetyyppi ja design</b>               |                 |
| Kalusteuuni                                  | •               |
| VitroLine                                    | •               |
| <b>Mukavuustekijät</b>                       |                 |
| TasteControl                                 | •               |
| Pikalämmitys                                 | •               |
| Esilämmitys                                  | •               |
| Paistomittari                                | Johdollinen     |
| Lämpimänäpito                                | •               |
| Crisp function -rapeutustoiminto             | •               |
| <b>Toimintatavat</b>                         |                 |
| Sulatus                                      | •               |
| Automaattiohjelmat                           | •               |
| Maakohtaiset automaattiohjelmat              | •               |
| Paistoautomaatiikka                          | •               |
| Eko kiertoilma                               | •               |
| Grilli-toimintatavat                         | •               |
| Grilli                                       | •               |
| Kiertoilma plus                              | •               |
| Tehopaisto                                   | •               |
| Kosteuspaisto                                | •               |
| Kosteuspaisto + kiertoilma plus              | •               |
| Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö                | •               |
| Kosteuspaisto + tehopaisto                   | •               |
| Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka          | •               |
| Ylä-/alalämpö                                | •               |
| Alalämpö                                     | •               |
| Kiertoilmagrilli                             | •               |
| <b>Käyttömukavuus</b>                        |                 |
| Verkotus Miele@homella                       | •               |
| Näyttö                                       | DirectSensor    |
| SoftOpen                                     | •               |
| SoftClose                                    | •               |
| MultiLingua                                  | •               |
| Kosteusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa   | •               |
| Kellonajan näyttö                            | •               |
| Kellon synkronointi                          | •               |
| Päivämäärän näyttö                           | •               |
| Hälytyskello                                 | •               |
| Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki       | •               |
| Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki       | •               |
| Ohjelmoitava valmistusajan kesto             | •               |
| Todellisen lämpötilan näyttö                 | •               |
| Tavoitelämpötilan näyttö                     | •               |
| Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu | •               |
| Suosituslämpötila                            | •               |
| Omat ohjelmat                                | •               |
| Yksilölliset asetukset                       | •               |

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516173274 / Materiaalin numero: 11130200 /  
Vanhan materiaalin numero: 22746435NER

| <b>Tehokkuus ja kestävyys</b>                                 |                |
|---|----------------|
| Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)                             | A+             |
| Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen                       | •              |
| Virrankulutus pois päältä -tilassa, W                         | 0,5            |
| Virrankulutus valmiustilassa, W                               | 1,0            |
| Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W                         | 2,0            |
| Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min           | 20             |
| Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min     | 20             |
| Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min                     | 20             |
| <b>Helppohoitaisuus</b>                                       |                |
| Pyrolyysi-puhdistusohjelmat                                   | •              |
| Katalysaattori  | •              |
| Saranoitu grillivastus  | •              |
| CleanGlass-luukku   | •              |
| <b>Turvallisuus</b>   |                |
| Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku                | •              |
| Virran turvakatkaisu  | •              |
| Käytönesto  | •              |
| Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana     | •              |
| Anturilukitus   | •              |
| <b>Tekniset tiedot</b>  |                |
| Uunitilan tilavuus, l   | 76             |
| Kannatintasojen määrä   | 5              |
| Kannatintasojen määrä uunitilassa 1                           | 5              |
| Kannatintasojen määrä uunitilassa 2                           | 5              |
| Kannatintasot numeroitu                                       | •              |
| Uunin valo  | 1 LED-spotti   |
| Lämpötilat, °C  | 30–300         |
| Lämpötilat, minimi, °C  | 30             |
| Lämpötilat, maksimi, °C                                       | 300            |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm                                | 560            |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm                               | 568            |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm                               | 590            |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm                              | 595            |
| Sijoitusaukon syvyys, mm                                      | 550            |
| Laitteen leveys, mm   | 595            |
| Laitteen korkeus, mm  | 596            |
| Laitteen syvyys, mm   | 568            |
| Paino, kg   | 47,0           |
| Kokonaisliitântäteho, kW                                      | 3,60           |
| Jännite, V  | 220-240        |
| Taajuus, Hz   | 50             |
| Sulakekoko, A   | 16             |
| Vaiheiden määrä   | 1              |
| Virtajohto, jossa pistotulppa                                 | •              |
| Liitântäjohtoon pituus, m                                     | 1,50           |
| Lamppujen vaihto  | Asiakaspalvelu |
| <b>Vakiovarusteet</b>   |                |
| PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti                          | 1              |
| PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti | 1              |
| PerfectClean-pinnoitettu yleispelti                           | 1              |

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516173274 / Materiaalin numero: 11130200 /  
Vanhan materiaalin numero: 22746435NER

|   |   |
|---|---|
| PyroFit-uuniritilä                            | 1 |
| PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot           | 1 |
| Johdollinen paistolämpömittari                | 1 |
| Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari) | 1 |
| Kalkinpoistotabletit                          | 2 |

#### Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7464 BP

### Uuni


saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings