

H 7660 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight



- Kosketusnäyttö ja lähestymisanturi – M Touch S + MotionReact
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home



EAN: 4002516174868 / Materiaalin numero: 11130260 /
Vanhan materiaalin numero: 22766025NER

Rakennetyyppi ja design	
Väri	Obsidian-musta
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuni	•
VitroLine	•
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdollinen
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Kiertoilma plus	•
Ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Tehopaisto	•
Paistoautomaatiikka	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Matalalämpökypsennys	•
Eko kiertoilma	•
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Erikisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch S
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinivet	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Kosteusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Kellonajan näyttö	•

H 7660 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight



EAN: 4002516174868 / Materiaalin numero: 11130260 /

Vanhan materiaalin numero: 22766025NER

Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Sapattiohjelma	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitoisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
Höyrykehittimen teho, kW	1,10
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	0,3
Veden imuputki	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	BrilliantLight
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568

H 7660 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight



EAN: 4002516174868 / Materiaalin numero: 11130260 /

Vanhan materiaalin numero: 22766025NER

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,70
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohdon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PyroFit-uuniritilä	1
PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Johdollinen paistolämpömittari	1
Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)	1
Kalkinpoistotabletit	2

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
??????????
??, ????, ???

H 7660 BP

Uuni


saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7660 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight



Installation Kombi BM XL, installation drawings