

H 7440 BPX

Kahvaton pienikokoinen uuni
saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@ home



EAN: 4002516173434 / Materiaalin numero: 11130450 /
Vanhan materiaalin numero: 22744065NER

Rakennetyyppi ja design

Kalusteuuni	•
Väri	Obsidian-musta
ArtLine	•
Kahvaton	•

Mukavuustekijät

TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•

Toimintatavat

Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•

Käyttömukavuus

Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•

H 7440 BPX

Kahvaton pienikokoinen uuni
saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.



EAN: 4002516173434 / Materiaalin numero: 11130450 /
Vanhan materiaalin numero: 22744065NER

Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitaisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Katalysaattori	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
Veden imuputki	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	49
Kannatintasojen määrä	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	3
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	456
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	38,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,20
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohdon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1

H 7440 BPX

Kahvaton pienikokoinen uuni
saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.



EAN: 4002516173434 / Materiaalin numero: 11130450 /
Vanhan materiaalin numero: 22744065NER

PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71

PyroFit-uuniritilä

PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot

Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)

Kalkinpoistotabletit


Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portuguis,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 BPX


Kahvaton pienikokoinen uuni
saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings