

H 7440 BPX

Kahvaton pienikokoinen uuni
saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@ home



EAN: 4002516173090 / Materiaalin numero: 11130460 /
Vanhan materiaalin numero: 22744075NER

Rakennetyyppi ja design

| | |
|-------------|-----------------|
| Kalusteuuni | • |
| Väri | grafiitinharmaa |
| ArtLine | • |
| Kahvaton | • |

Mukavuustekijät

| | |
|----------------------------------|---|
| TasteControl | • |
| Pikalämmitys | • |
| Esilämmitys | • |
| Lämpimänäpito | • |
| Crisp function -rapeutustoiminto | • |

Toimintatavat

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sulatus | • |
| Automaattiohjelmat | • |
| Maakohtaiset automaattiohjelmat | • |
| Paistoautomaatiikka | • |
| Eko kiertoilma | • |
| Grilli-toimintatavat | • |
| Grilli | • |
| Kiertoilma plus | • |
| Tehopaisto | • |
| Kosteuspaisto | • |
| Kosteuspaisto + kiertoilma plus | • |
| Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö | • |
| Kosteuspaisto + tehopaisto | • |
| Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka | • |
| Ylä-/alalämpö | • |
| Alalämpö | • |
| Kiertoilmagrilli | • |

Käyttömukavuus

| | |
|--|--------------|
| Verkotus Miele@homella | • |
| Näyttö | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa | • |
| Kellonajan näyttö | • |
| Kellon synkronointi | • |
| Päivämäärän näyttö | • |
| Hälytyskello | • |
| Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki | • |
| Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki | • |
| Ohjelmoitava valmistusajan kesto | • |
| Todellisen lämpötilan näyttö | • |
| Tavoitelämpötilan näyttö | • |
| Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu | • |
| Suosituslämpötila | • |
| Omat ohjelmat | • |
| Yksilölliset asetukset | • |

H 7440 BPX

Kahvaton pienikokoinen uuni
saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.



EAN: 4002516173090 / Materiaalin numero: 11130460 /
Vanhan materiaalin numero: 22744075NER

| Tehokkuus ja kestävyys | |
|---|----------------|
| Energiatehokkuusluokka (A+++ – D) | A++ |
| Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen | • |
| Virrankulutus pois päältä -tilassa, W | 0,5 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 1,0 |
| Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W | 2,0 |
| Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min | 20 |
| Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min | 20 |
| Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min | 20 |
| Helppohoitaisuus | |
| Pyrolyysi-puhdistusohjelmat | • |
| Katalysaattori | • |
| Saranoitu grillivastus | • |
| CleanGlass-luukku | • |
| Höyrytekn./vedensyöttö | |
| Veden imuputki | • |
| Turvallisuus | |
| Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku | • |
| Virran turvakatkaisu | • |
| Käytönesto | • |
| Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana | • |
| Anturilukitus | • |
| Tekniset tiedot | |
| Uunitilan tilavuus, l | 49 |
| Kannatintasojen määrä | 3 |
| Kannatintasojen määrä uunitilassa 1 | 3 |
| Kannatintasojen määrä uunitilassa 2 | 3 |
| Kannatintasot numeroitu | • |
| Uunin valo | 1 LED-spotti |
| Lämpötilat, °C | 30–300 |
| Lämpötilat, minimi, °C | 30 |
| Lämpötilat, maksimi, °C | 300 |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm | 560 |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 568 |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 450 |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 452 |
| Sijoitusaukon syvyys, mm | 550 |
| Laitteen leveys, mm | 595 |
| Laitteen korkeus, mm | 456 |
| Laitteen syvyys, mm | 568 |
| Paino, kg | 38,0 |
| Kokonaisliitântäteho, kW | 3,20 |
| Jännite, V | 220-240 |
| Taajuus, Hz | 50 |
| Sulakekoko, A | 16 |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Virtajohto, jossa pistotulppa | • |
| Liitântäjohdon pituus, m | 1,50 |
| Lamppujen vaihto | Asiakaspalvelu |
| Vakiovarusteet | |
| PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71 | 1 |

H 7440 BPX

Kahvaton pienikokoinen uuni
saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.



EAN: 4002516173090 / Materiaalin numero: 11130460 /
Vanhan materiaalin numero: 22744075NER

PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71

PyroFit-uuniritilä

PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot

Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)

Kalkinpoistotabletit


Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portuguis,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 BPX


Kahvaton pienikokoinen uuni
saumaton muotoilu, LED-valaisin ja pyrolyysitoiminto.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings