

DO 7860

Dialog-uuni

- design-keittiöstä tähtiluokiteltuun keittiöön.



- Innovatiivista ruokaa kotonasi joka päivä, M Chefin ansiosta
- Parempi ruoan rakenne ja tasalaatuiset tulokset
- Vaativatkin ruoat helposti, apuna Gourmet Assistant & Gourmet Pro
- Monipuolista ruoanlaittoa M Chef Menun avulla
- Täydelliset tulokset jopa 70% nopeammin

EAN: 4002516178873 / Materiaalin numero: 11133930 /
Vanhan materiaalin numero: 20786025NER

Rakennetyyppi ja design	
Dialog-uuni	•
Taustavalaistu M Chef -logo	•
Käyttömukavuuteen liittyvät ominaisuudet	
M Chef innovatiiviseen ruoanvalmistukseen	•
Ravintolaruokaa kotona	•
Gourmet Pro	•
Gourmet Assistant	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatilat	
M Chef + kiertoilma plus	•
M Chef + ylä-/alalämpö	•
M Chef + tehopaisto	•
M Chef + kosteuspaisto	•
M Chef + paistoautomaattikka	•
M Chef + grilli laaja	•
M Chef + kiertoilmagrilli	•
Erittäin hellävarainen sulatus	•
M Chef -valikko	•
Paistoautomaattikka	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaattikka	•
Matalalämpökypsennys	•
Ylä-/alalämpö	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmitavissa	•
Moniääniset merkkiäänät	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•

DO 7860

Dialog-uuni

- design-keittiöstä tähtiluokiteltuun keittiöön.



EAN: 4002516178873 / Materiaalin numero: 11133930 /
Vanhan materiaalin numero: 20786025NER

Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosittelut Gourmet-yksiköt	•
Suosituslämpötila	•
Sapattiohjelma	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Helppohoitoisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Katalysaattori, lämmitetty	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	50
Kannatintasojen määrä	4
Uunin valo	BrilliantLight
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Lämpötilat, °C	30–300
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	60,8
Kokonaisliitântäteho, kW	3,70
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Vaiheiden määrä	1
Sulakekoko, A	16
Virtajohto	•
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântä johdon pituus, m	2,00
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
PyroFit-uuniritilä	1

DO 7860

Dialog-uuni

- design-keittiöstä tähtiluokiteltuun keittiöön.



EAN: 4002516178873 / Materiaalin numero: 11133930 /

Vanhan materiaalin numero: 20786025NER

Kalkinpoistotabletit


2

Valittavissa olevat näytön kielet


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


DO 7860
 Dialog-uuni
 - design-keittiöstä tähtiluokiteltuun keittiöön.




DO7860, installation drawings




DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings