

DGM 7840

Höyry-mikroaaltouuniyhdistelmä

terveellinen kypsennys & pikalämmitys verkkoyht, Menu-kypsennys + M Touch.



- Suuri kosketusnäyttö, lähestymisanturi – M Touch S + MotionReact
- Täydelliset tulokset – DualSteam-tekniikka
- Johdonmukaisesti nopeat mikroaaltotulokset – Quick & Gentle
- Aina täydelliset tulokset – erinomaiset automaattiohjelmat
- Lyhyemmät kypsennysajat höyryn ja mikroaaltotehon yhdistelmällä

EAN: 4002516156475 / Materiaalin numero: 11138180 / Vanhan materiaalin numero: 23784024NER

| | |
|--|----------------|
| Rakennetyyppi | |
| Laitteen väri | Obsidian-musta |
| Rakennetyyppi ja design | |
| Höyry-mikroaaltouuniyhdistelmä | • |
| VitroLine | • |
| Mukavuustekijät | |
| Nopea ja hellävarainen | • |
| Ulkoinen höyrynkehitin | • |
| Menukypsennys ilman makujen sekoittumista | • |
| Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi | • |
| Lämpimänäpito | • |
| Toimintatavat | |
| Sulatus | • |
| Automaattiohjelmat | • |
| Maakohtaiset automaattiohjelmat | • |
| Höyrykypsennys | • |
| Pikakypsennys | • |
| Kuumennus | • |
| Mikroaallot | • |
| Eco-höyrykypsennys | • |
| Erikisohjelmat | • |
| Käyttömukavuus | |
| Verkotus Miele@homella | • |
| Näyttö | M Touch |
| MotionReact-liiketunnistin | • |
| MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon | • |
| MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön | • |
| MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä | • |
| MotionReact: havaitsee kaapinovat | • |
| SoftOpen | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Ohjetoiminto | • |
| Popcorn-ohjelma | • |
| Määrästä riippumaton kypsennys | • |
| Höyrykypsennys jopa 3 tasolla samanaikaisesti | • |
| Automaattinen Menu-kypsennys | • |
| Höyrynvähennys kypsennyksen lopussa | • |
| Moniääniset merkkiäänet | • |
| Kellonajan näyttö | • |
| Päivämäärän näyttö | • |
| Hälytyskello | • |
| Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki | • |
| Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki | • |
| Ohjelmoitava valmistusajan kesto | • |
| Todellisen lämpötilan näyttö | • |
| Tavoitelämpötilan näyttö | • |
| Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu | • |

DGM 7840

Höyry-mikroaaltouuniyhdistelmä

terveellinen kypsennys & pikalämmitys verkkoyht, Menu-kypsennys + M Touch.



EAN: 4002516156475 / Materiaalin numero: 11138180 /
Vanhan materiaalin numero: 23784024NER

| | |
|---|-----------------|
| Suosituslämpötila | • |
| Pika-mikroaaltotoiminto | • |
| Omat ohjelmat | • |
| Yksilölliset asetukset | • |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| Virrankulutus pois päältä -tilassa, W | 0,5 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 1,0 |
| Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W | 2,0 |
| Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min | 20 |
| Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min | 20 |
| Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min | 20 |
| Helppohoitoisuus | |
| Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa struktuuripinta | • |
| Ulkoinen höyrynkehitin | • |
| Uunitilan pohjan lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista | • |
| Hoito-ohjelmat | • |
| Hoito-ohjelma Liotus | • |
| Pellinkannattimien pikalukitus | • |
| Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet | • |
| Kalkinpoisto | • |
| CleanGlass-luukku | • |
| Höyrytekn./vedensyöttö | |
| DualSteam | • |
| Raikasvesisäiliön irrotus Push2release-mekanismilla | • |
| Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l | 1,5 |
| Turvallisuus | |
| Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku | • |
| Virran turvakatkaisu | • |
| Käytönesto | • |
| Höyryjäähdytysjärjestelmä | • |
| Anturilukitus | • |
| Tekniset tiedot | |
| L - Uunitila | • |
| Uunitilan tilavuus, l | 40 |
| Kannatintasojen määrä | 4 |
| Luukun käsisyys | alla |
| Uunin valo | 2 LED-spottia |
| Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C | 40 |
| Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C | 100 |
| Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho | • |
| Mikroaaltotehotasot, W | |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm | 560 |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 568 |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 450 |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 452 |
| Sijoitusaukon syvyys, mm | 550 |
| Laitteen mitat (L x K x S), mm | 595 x 455 x 569 |
| Laitteen mitat (L x K x S), mm | 595 x 455 x 569 |
| Laitteen leveys, mm | 595 |
| Laitteen korkeus, mm | 455 |

DGM 7840

Höyry-mikroaaltouuniyhdistelmä

terveellinen kypsennys & pikalämmitys verkkoyht, Menu-kypsennys + M Touch.



EAN: 4002516156475 / Materiaalin numero: 11138180 /
Vanhan materiaalin numero: 23784024NER

| | |
|--|----------------|
| Laitteen syvyys, mm | 569 |
| Paino, kg | 30,6 |
| Kokonaisliitäntäteho, kW | 3,30 |
| Jännite, V | 230 |
| Taajuus, Hz | 50 |
| Sulakekoko, A | 16 |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Virtajohto, jossa pistotulppa | • |
| Liitäntäjohdon pituus, m | 2 |
| Lamppujen vaihto | Asiakaspalvelu |
| Vakiovarusteet | |
| Irrotettavat pellinkannattimet (pari) | 1 |
| Rei'itettyjen teräksisten kypsennysastioiden määrä | 2 |
| Reiättömät teräksiset kypsennysastiat DGG 50 40 | 1 |
| Reiättömät teräksiset kypsennysastiat DGG 50 80 | 1 |
| Ritilä | 1 |
| Lasinen uunipannu DMGS 7 100 30 | 1 |
| Kalkinpoistotabletit | 2 |

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGM 7840

Höyry-mikroaaltouuniyhdistelmä

terveellinen kypsennys & pikalämmitys verkkoyht, Menu-kypsennys + M Touch.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings



ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing


DGM 7840

Höyry-mikroaaltouuniyhdistelmä


terveellinen kypsennys & pikalämmitys verkkoyht, Menu-kypsennys + M Touch.



DG DGM, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing