

DGC 7840X

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennys, paistaminen, langaton paistolämpömittari + kypsennysvalikko.



- Suuri kosketusnäyttö, lähestymisanturi – M Touch S + MotionReact
- Täydelliset tulokset – DualSteam-tekniikka
- Rapea kuori, mehukas sisus – yhdistelmäkypsennys
- Miele@home-verkkoon liitettävä WiFi-kodinkone + Mix & Match
- Helppo puhdistus – teräksinen PerfectClean-uunitila

EAN: 4002516163213 / Materiaalin numero: 11138780 / Vanhan materiaalin numero: 23784052NER

Rakennetyyppi ja design	
Yhdistelmähöyryuuni	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Laitteen väri	brilliant-valkoinen
Käyttömukavuuteen liittyvät ominaisuudet	
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Kosteudentunnistin	•
Yksilöllinen kosteudensäätö yhdistelmäkypsennyksessä	•
Menukypsennys ilman makujen sekoittumista	•
Mix&Match	•
Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatilat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Yhdistelmäkypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys kiertoilma plus -toiminnolla	•
Yhdistelmäkypsennys ylä-/alalämpö-toiminnolla	•
Yhdistelmäkypsennys grilli laaja -toiminnolla	•
Höyrykypsennys	•
Kuumennus	•
Paisto kosteutustoiminnolla	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Erikoisleivonnaiset	•
Ylä-/alalämpö	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Eko kiertoilma	•
Eco-höyrykypsennys	•
Lautasten lämmitys	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinovat	•

DGC 7840X

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennys, paistaminen, langaton paistolämpömittari + kypsennysvalikko.



EAN: 4002516163213 / Materiaalin numero: 11138780 /
Vanhan materiaalin numero: 23784052NER

SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Moottoroitu ohjauspaneeli ja SoftClose-mekanismi	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Höyrykypsennys jopa 3 tasolla samanaikaisesti	•
Automaattinen Menu-kypsennys	•
Höyrynvähennys kypsennyksen lopussa	•
Moniääniset merkkiäänet	•
Ajastintoiminnot	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitoisuus	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja PerfectClean-pinnoite	•
Saranoitu grillivastus	•
Ulkoisen höyrykehitin	•
Uunitilan pohjan lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista	•
Hoito-ohjelmat	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Huuhtelu-ohjelma	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Pellinkannattimien pikalukitus	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
Höyryteknologia ja vesiliitäntä	
DualSteam	•
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,4
Irrotettava tiivistyneen veden säiliö moottoroidun SoftClose-ohjauspaneelin takana	•

DGC 7840X

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennys, paistaminen, langaton paistolämpömittari + kypsennysvalikko.

EAN: 4002516163213 / Materiaalin numero: 11138780 /

Vanhan materiaalin numero: 23784052NER

Vedenpoistosiihti	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Höyryjäähdytysjärjestelmä	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
XL-uunitila	•
Uunitilan tilavuus, l	48
Kannatintasojen määrä	3
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 456 x 569
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käsisyys	alla
Uunin valo	BrilliantLight
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	225
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	40
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	555
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	456
Laitteen syvyys, mm	569
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 456 x 569
Paino, kg	39,7
Kokonaisliitântäteho, kW	3,40
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Vaiheiden määrä	1
Sulakekoko, A	16
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohtoon pituus, m	2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itettyjen teräksisten kypsennysastioiden määrä	2
Reiättömien teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Kalkinpoistotabletit	2

DGC 7840X

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennys, paistaminen, langaton paistolämpömittari + kypsennysvalikko.



EAN: 4002516163213 / Materiaalin numero: 11138780 /
Vanhan materiaalin numero: 23784052NER

Valittavissa olevat näytön kielet

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7840X

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennys, paistaminen, langaton paistolämpömittari + kypsennysvalikko.



ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x40, installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings