

DGC 7860X

Kahvaton yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennys, paistaminen, langaton paistolämpömittari + kypsennysvalikko.



- Suuri kosketusnäyttö, lähestymisanturi – M Touch S + MotionReact
- Täydelliset tulokset – DualSteam-tekniikka
- Rapea kuori, mehukas sisus – yhdistelmäkypsennys
- Miele@home-verkkoon liitettävä WiFi-kodinkone + Mix & Match
- Helppo puhdistus – teräksinen PerfectClean-uunitila

EAN: 4002516163206 / Materiaalin numero: 11139050 / Vanhan materiaalin numero: 23786053NER

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Yhdistelmähöyryuuni	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Laitteen väri	brilliant-valkoinen
<b>Käyttömukavuuteen liittyvät ominaisuudet</b>	
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Kosteudentunnistin	•
Yksilöllinen kosteudensäätö yhdistelmäkypsennyksessä	•
Menukypsennys ilman makujen sekoittumista	•
Mix&Match	•
Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
<b>Toimintatilat</b>	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Yhdistelmäkypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys kiertoilma plus -toiminnolla	•
Yhdistelmäkypsennys ylä-/alalämpö-toiminnolla	•
Yhdistelmäkypsennys grilli laaja -toiminnolla	•
Höyrykypsennys	•
Kuumennus	•
Paisto kosteutustoiminnolla	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Erikoisleivonnaiset	•
Ylä-/alalämpö	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Eko kiertoilma	•
Eco-höyrykypsennys	•
Lautasten lämmitys	•
Erikoisohjelmat	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinovat	•

DGC 7860X

Kahvaton yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennys, paistaminen, langaton paistolämpömittari + kypsennysvalikko.



EAN: 4002516163206 / Materiaalin numero: 11139050 /

Vanhan materiaalin numero: 23786053NER

SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Moottoroitu ohjauspaneeli ja SoftClose-mekanismi	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Höyrykypsennys jopa 4 tasolla samanaikaisesti	•
Automaattinen Menu-kypsennys	•
Höyrynvähennys kypsennyksen lopussa	•
Moniääniset merkkiäänit	•
Ajastintoiminnot	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
<b>Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys</b>	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmistilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja PerfectClean-pinnoite	•
Saranoitu grillivastus	•
Ulkoisen höyrynsäätimen	•
Uunitilan pohjan lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista	•
Hoito-ohjelmat	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Huuhtelu-ohjelma	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Pellinkannattimien pikalukitus	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
<b>Höyryteknologia ja vesiliitäntä</b>	
DualSteam	•
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,4
Irrotettava tiivistyneen veden säiliö moottoroidun SoftClose-ohjauspaneelin takana	•

DGC 7860X

Kahvaton yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennys, paistaminen, langaton paistolämpömittari + kypsennysvalikko.

EAN: 4002516163206 / Materiaalin numero: 11139050 /

Vanhan materiaalin numero: 23786053NER

Vedenpoistosiihti	•
<b>Turvallisuus</b>	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Höyryjäähdytysjärjestelmä	•
Anturilukitus	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
XXL-uunitila	•
Uunitilan tilavuus, l	68
Kannatintasojen määrä	4
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 567
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käsisyys	alla
Uunin valo	BrilliantLight
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	225
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	40
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	555
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	567
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 567
Paino, kg	46,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,45
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Vaiheiden määrä	1
Sulakekoko, A	16
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itettyjen teräksisten kypsennysastioiden määrä	2
Reiättömien teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Kalkinpoistotabletit	2

DGC 7860X

Kahvaton yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennys, paistaminen, langaton paistolämpömittari + kypsennysvalikko.



EAN: 4002516163206 / Materiaalin numero: 11139050 /  
Vanhan materiaalin numero: 23786053NER

#### Valittavissa olevat näytön kielet


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## DGC 7860X

Kahvaton yhdistelmähöyryuuni


höyrykypsennys, paistaminen, langaton paistolämpömittari + kypsennysvalikko.




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x60, DGC7x60X installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings