


## KM 7164 FR

Induktiokaittotaso omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue ja vääntimet



- Pikavalitsimet – vääntimet
- 4 keittoaluetta, joista 1 tehokas PowerFlex-alue
- Leveys 626 mm, ruostumaton teräskehys, pinta-asennettava
- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster

EAN: 4002516152088 / Materiaalin numero: 11144180 /


Vanhan materiaalin numero: 26716400NER

<b>Lämmitystapa</b>	
Lämmitystapa	Induktio
<b>Rakennetyyppi</b>	
Erillinen	•
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Pinta-asennus	•
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
<b>PowerFlex-keittoalueet</b>	
Määrä	2
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 150 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
<b>Keittoalue 2</b>	
Sijainti	takaosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 140-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	1850
<b>Keittoalue 3</b>	
Sijainti	etuosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2200
Maksimiteho, W	1400
<b>Käyttömukavuus</b>	
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö vääntimillä	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaattikka	•
Lämpimänäpito	•
<b>Helppohoitaisuus</b>	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•

KM 7164 FR

Induktiokittotaso omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue ja vääntimet



EAN: 4002516152088 / Materiaalin numero: 11144180 /

Vanhan materiaalin numero: 26716400NER

#### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Käytönesto

•

Integroitu jäähdytyspuhallin

•

Ylikuumenemissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

#### Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

626

Mitat, mm (korkeus)

71

Mitat, mm (syvyys)

526

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)

600

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)

500

Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm

45

Paino, kg

11

Kokonaisliitännäteho, kW

7,30

Liitännäjohdon pituus, m

1,4

Jännite, V

230

Taajuus, Hz

50-60

#### Vakiovarusteet


Virtajohto

Kyllä

KM 7164 FR

Induktioketttotaso omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue ja vääntimet



KM 7164 FR (installation drawing)