

KM 7414 FX

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla



- Nopea valinta numeroriviltä – ComfortSelect
- 4 keittoalueet, joista 1 tehokas PowerFlex-keittoalue
- Leveys 752 mm, huullosasennettava
- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516158400 / Materiaalin numero: 11144220 /
Vanhan materiaalin numero: 26741460NER

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Huullosasennus	•
Tyylissä keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	2
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 150 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 160-220
Maksimiteho, W	2300
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, keski
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-160
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1700
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	2200
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Maksimiteho, W	3400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect
Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•

KM 7414 FX

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla



EAN: 4002516158400 / Materiaalin numero: 11144220 /

Vanhan materiaalin numero: 26741460NER

Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•

Tehokkuus ja kestävyys

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10

Helppohoitoisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
---	---

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)	752
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	492
Rungon korkeus sis. liitântärasian, mm	51
Vaiheiden määrä	3
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	730
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	470
Paino, kg	12
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	756
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	496
Kokonaisliitântäteho, kW	7,30
Liitântäjohdon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Nollajohdin	Kyllä


Vakiovarusteet

Virtajohto	Kyllä
------------	-------

KM 7414 FX

Induktioketittotasu omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla



KM 7414 FX (installation drawing)