

KM 7474 FL

Induktioketttotaso omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla



- Nopea valinta numeroriviltä – ComfortSelect
- 4 keittoaluetta, joista 1 tehokas PowerFlex-alue
- Leveys 800 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516158707 / Materiaalin numero: 11144280 /

Vanhan materiaalin numero: 26747470NER

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	2
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 150 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 160-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, keski
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1700
Maksimiteho, W	1400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	2200
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect
Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•

KM 7474 FL

Induktioketttotaso omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla



EAN: 4002516158707 / Materiaalin numero: 11144280 /
Vanhan materiaalin numero: 26747470NER

Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•

Tehokkuus ja kestävyys

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20

Helppohoitoisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
---	---

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm	51
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	12
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitännäteho, kW	7,30
Liitännäjohdon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60


Vakiovarusteet

Virtajohto	Kyllä
------------	-------


KM 7474 FL

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla



KM 7474 FL (Installation drawing)



KM 7474 FL flush-fit installation (installation drawing)