

KM 7564 FR

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

2 PowerFlex-keittoaluetta maksimiteholla keittämiseen



- Intuitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- 4 keittoaluetta, joista 2 tehokkaita PowerFlex-alueita
- Leveys 626 mm, ruostumaton teräskehys, pinta-asennettava
- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516158912 / Materiaalin numero: 11144290 /

Vanhan materiaalin numero: 26756400NER

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 150 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Keittoalue 2	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	SmartSelect
Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•

KM 7564 FR

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

2 PowerFlex-keittoaluetta maksimiteholla keittämiseen



EAN: 4002516158912 / Materiaalin numero: 11144290 /

Vanhan materiaalin numero: 26756400NER

Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)

•

Tehokkuus ja kestävyys

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20

Helppohoitoisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
---	---

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumentamissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)	626
Mitat, mm (korkeus)	52
Mitat, mm (syvyys)	526
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	600
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm	45
Paino, kg	11
Kokonaisliitännäteho, kW	7,30
Liitännäjohdon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60


Vakiovarusteet

Virtajohto	Kyllä
------------	-------

KM 7564 FR

Induktiokaittotasoo omalla ohjauksella

2 PowerFlex-keittoaluetta maksimiteholla keittämiseen



KM 7465 FR, KM 7564 FR (Installation drawing)