


KM 7564 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

2 PowerFlex-keittoaluetta maksimiteholla keittämiseen



- Intuitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- 4 keittoaluetta, joista 2 tehokkaita PowerFlex-alueita
- Leveys 620 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Sopii saumattomasti yhteen kaikkien SmartLine-laitteiden kanssa
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto


EAN: 4002516158929 / Materiaalin numero: 11144300 /
Vanhan materiaalin numero: 26756470NER

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Voidaan yhdistää SmartLine-laitteiden kanssa	•
Voidaan yhdistää SmartLine downdraft-liesituulettimien kanssa	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 150 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Keittoalue 2	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	SmartSelect
Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•

KM 7564 FL

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

2 PowerFlex-keittoaluetta maksimiteholla keittämiseen




EAN: 4002516158929 / Materiaalin numero: 11144300 /
Vanhan materiaalin numero: 26756470NER

Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäädytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	51 x 620 x 520
Mitat, mm (leveys)	620
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm	600/624 x 500/524
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	600 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm	51
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	600
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	11
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	624
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitännäteho, kW	7,30
Liitännäjohdon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä


KM 7564 FL

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

2 PowerFlex-keittoaluetta maksimitteholla keittämiseen



KM7564-1FL, KM7564FL (installation drawing)



KM7564-1FL, KM7564F flush (installation drawing)