


KM 7564 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

2 PowerFlex-keittoaluetta maksimiteholla keittämiseen



- Intuitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- 4 keittoaluetta, joista 2 tehokkaita PowerFlex-alueita
- Leveys 620 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Sopii saumattomasti yhteen kaikkien SmartLine-laitteiden kanssa
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto


EAN: 4002516158929 / Materiaalin numero: 11144300 /
Vanhan materiaalin numero: 26756470NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	KM 7564 FL
Valmistajan materiaalinumero	11144300
EAN-numero	4002516158929
Hintaluokka	Gold
Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikärs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Huullosasennus	•
Pinta-asennus	•
Voidaan yhdistää SmartLine-laitteiden kanssa	•
Voidaan yhdistää SmartLine downdraft-liesituulettimien kanssa	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 150 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Maksimiteho, W	3400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Keittoalue 2	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Maksimiteho, W	3400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	SmartSelect
Näytön väri	Keltainen

KM 7564 FL

Induktioketttotaso omalla ohjauksella

2 PowerFlex-keittoaluetta maksimiteholla keittämiseen



EAN: 4002516158929 / Materiaalin numero: 11144300 /
Vanhan materiaalin numero: 26756470NER

Jatkuva kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)	•

Tehokkuus ja kestävyys

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10

Helppohoitoisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
-----------------------------------------	---

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm	51 x 620 x 520
Mitat, mm (leveys)	620
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm	600/624 x 500/524
Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm	51
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	600 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	600
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	11
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	624
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitännäteho, kW	7,30
Liitännäjohdon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60


Vakiovarusteet

Virtajohto	Kyllä
------------	-------


KM 7564 FL

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

2 PowerFlex-keittoaluetta maksimitteholla keittämiseen



KM7564-1FL, KM7564FL (installation drawing)



KM7564-1FL, KM7564F flush (installation drawing)