


KM 7684 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella
panoraama-muotoilu ja kaksi kätevää PowerFlex-keittoaluetta.



- Intuitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- 4 keittoaluetta, joista 2 tehokkaita PowerFlex-alueita
- Leveys 916 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516158967 / Materiaalin numero: 11144330 /
Vanhan materiaalin numero: 26768470NER

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 150 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Keittoalue 2	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	SmartSelect
Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•

KM 7684 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella
panoraama-muotoilu ja kaksi kätevää PowerFlex-keittoaluetta.



EAN: 4002516158967 / Materiaalin numero: 11144330 /

Vanhan materiaalin numero: 26768470NER

Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät) •

Tehokkuus ja kestävyys

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20

Helppohoitoisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta •

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•

Tekniset tiedot


Mitat, mm (leveys)	916
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	408
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	896
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	388
Rungon korkeus sis. liitännäsohjauksen, mm	51
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	896
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	388
Paino, kg	12
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	920
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	412
Kokonaisliitännäteho, kW	7,30
Liitännäjohtojen pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60

Vakiovarusteet


Virtajohto Kyllä

KM 7684 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella
panoraama-muotoilu ja kaksi kätevää PowerFlex-keittoaluetta.



KM7684FL, KM7684-1FL, flush (installation drawings)



KM7684FL, KM7684-1FL, onset installation (installation drawings)