


KM 7678 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

koko 800 mm leveä keittotaso on induktiopintaa, mikä tekee siitä erittäin joustavan



- Intuitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- Älykäs keittoastian tunnistus – jopa 6 keittoastiaa
- Kehyksetön malli, huullos- tai pinta-asennettava
- Monipuolinen käyttö – lämpimänäpito ja TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto


EAN: 4002516156888 / Materiaalin numero: 11144410 /
Vanhan materiaalin numero: 26767870NER

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Voidaan yhdistää SmartLine-laitteiden kanssa	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	6
Keittoalue 1	
Sijainti	Vapaasti valittavissa
Tyyppi	Alueeton
Koko, mm	740x380
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3300
Maksimiteho, W	2600
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	SmartSelect
Näytön väri	Keltainen
Älykäs kattilantunnistus	•
Kohdistusapu	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaattiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•

KM 7678 FL

Induktioketttotaso omalla ohjauksella

koko 800 mm leveä keittotaso on induktiopintaa, mikä tekee siitä erittäin joustavan



EAN: 4002516156888 / Materiaalin numero: 11144410 /

Vanhan materiaalin numero: 26767870NER

Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumentemissuoja	•
Jäkilämmön osoitin	•

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm	51 x 800 x 520
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	51
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	19
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitäntäteho, kW	11,00
Liitäntäjohdon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60


Vakiovarusteet

Virtajohto	Kyllä
------------	-------


KM 7678 FL

Induktiokaittotasu omalla ohjauksella

koko 800 mm leveä keittotasu on induktiopintaa, mikä tekee siitä erittäin joustavan



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – on-set installation (installation drawings)



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – flush (installation drawings)