


KM 7164 FR

Induktioketttotaso omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue ja vääntimet



- Pikavalitsimet – vääntimet
- 4 keittoaluetta, joista 1 tehokas PowerFlex-alue
- Leveys 626 mm, ruostumaton teräskehys, pinta-asennettava
- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster

EAN: 4002516147404 / Materiaalin numero: 11144660 /

Vanhan materiaalin numero: 26716400DFS

| | |
|---|----------------------|
| Lämmitystapa | |
| Lämmitystapa | Induktio |
| Rakennetyyppi | |
| Erillinen | • |
| Muotoilu | |
| Tyylikäs keraaminen pinta | • |
| Keraamisen tason väri | Musta |
| Kehys ruostumatonta terästä | • |
| Pinta-asennus | • |
| Keittoalueen tiedot | |
| Keittoalueiden määrä | 4 |
| Keittoalueiden määrä | 1 |
| Valmistusastioiden enimmäismäärä | 4 |
| PowerFlex-keittoalueet | |
| Määrä | 2 |
| Tyyppi | PowerFlex-Keittoalue |
| Koko, mm | Ø 150 – 230 |
| Maksimiteho, W | 2100 |
| Booster-toiminnon maksimiteho, W | 3000 |
| TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W | 3650 |
| Keittoalue 1 | |
| Sijainti | Vasen |
| Tyyppi | PowerFlex-silloitus |
| Koko, mm | 230x390 |
| Booster-toiminnon maksimiteho, W | 4800 |
| Maksimiteho, W | 3400 |
| TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W | 7300 |
| Keittoalue 2 | |
| Sijainti | takaosa, oikea |
| Tyyppi | Vario-keittoalue |
| Koko, mm | Ø 140-190 |
| Booster-toiminnon maksimiteho, W | 3000 |
| Maksimiteho, W | 1850 |
| Keittoalue 3 | |
| Sijainti | etuosa, oikea |
| Tyyppi | Vario-keittoalue |
| Koko, mm | Ø 100-160 |
| Booster-toiminnon maksimiteho, W | 2200 |
| Maksimiteho, W | 1400 |
| Käyttömukavuus | |
| Kattilan ja kattilan koon tunnistus | • |
| Käyttö vääntimillä | • |
| Näytön väri | Keltainen |
| Alkukuumennusautomaattikka | • |
| Lämpimänäpito | • |
| Helppohoitaisuus | |
| Helposti puhdistettava keraaminen pinta | • |

KM 7164 FR

Induktiokittotaso omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue ja vääntimet



EAN: 4002516147404 / Materiaalin numero: 11144660 /

Vanhan materiaalin numero: 26716400DFS

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Käytönesto

•

Integroitu jäähdytyspuhallin

•

Ylikuumenemissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

626

Mitat, mm (korkeus)

71

Mitat, mm (syvyys)

526

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)

600 mm

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)

500 mm

Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm

45

Paino, kg

11

Kokonaisliitännäteho, kW

7,30

Liitännäjohdon pituus, m

1,4

Jännite, V

230

Taajuus, Hz

50-60

Vakiovarusteet


Virtajohto

Kyllä

KM 7164 FR

Induktioketittotasu omalla ohjauksella

PowerFlex-keittoalue ja vääntimet



KM 7164 FR (installation drawing)