


KM 7667 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

koko 620 mm leveä keittotaso on induktiopintaa, mikä tekee siitä erittäin joustavan



- Intuitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- Älykäs keittoastian tunnistus – jopa 4 keittoastiaa
- Kehyksetön malli, huullos- tai pinta-asennettava
- Monipuolinen käyttö – lämpimänäpito toiminto ja TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto


EAN: 4002516148326 / Materiaalin numero: 11144910 /
Vanhan materiaalin numero: 26766770DFS

| | |
|---|-----------------------|
| Lämmitystapa | |
| Lämmitystapa | Induktio |
| Rakennetyyppi | |
| Erillinen | • |
| Muotoilu | |
| Tyylikäs keraaminen pinta | • |
| Huullosasennus | • |
| Keraamisen tason väri | Musta |
| Pinta-asennus | • |
| Voidaan yhdistää SmartLine-laitteiden kanssa | • |
| Voidaan yhdistää SmartLine downdraft-liesituulettimien kanssa | • |
| Keittoalueen tiedot | |
| Keittoalueiden määrä | 1 |
| Valmistusastioiden enimmäismäärä | 4 |
| Keittoalue 1 | |
| Sijainti | Vapaasti valittavissa |
| Tyyppi | Alueeton |
| Koko, mm | 570x390 |
| Booster-toiminnon maksimiteho, W | 3300 |
| Maksimiteho, W | 2600 |
| TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W | 3650 |
| Käyttömukavuus | |
| Miele@home | • |
| Käyttö hipaisupainikkeilla | SmartSelect |
| Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0 | • |
| Kattilan ja kattilan koon tunnistus | • |
| Näytön väri | Keltainen |
| Alkukuumennusautomaatiikka | • |
| Lämpimänäpito | • |
| Stop&Go-taukotoiminto | • |
| Recall-toiminto | • |
| Virran turvakatkaisu | • |
| Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet) | • |
| Älykäs kattilantunnistus | • |
| Kohdistusapu | • |
| Pyyhkimissuoja | • |
| Hälytyskello | • |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| Virrankulutus pois päältä -tilassa, W | 0,5 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 1,0 |
| Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W | 2,0 |
| Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min | 20 |
| Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min | 20 |
| Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min | 20 |
| Helppohoitoisuus | |
| Helposti puhdistettava keraaminen pinta | • |
| Turvallisuus | |
| Virran turvakatkaisu | • |
| Lukitustoiminto | • |

KM 7667 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

koko 620 mm leveä keittotaso on induktiopintaa, mikä tekee siitä erittäin joustavan



EAN: 4002516148326 / Materiaalin numero: 11144910 /
Vanhan materiaalin numero: 26766770DFS

| | |
|------------------------------|---|
| Käytönesto | • |
| Integroitu jäähdytyspuhallin | • |
| Ylikuumentussuoja | • |
| Jälkilämmön osoitin | • |

Tekniset tiedot

| | |
|---|-------------------|
| Mitat (K x L x S), mm | 51 x 620 x 520 |
| Mitat, mm (leveys) | 620 |
| Mitat, mm (korkeus) | 51 |
| Mitat, mm (syvyys) | 520 |
| Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm | 600/624 x 500/524 |
| Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys) | 600 |
| Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys) | 500 |
| Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm | 51 |
| Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) | 600 |
| Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) | 500 |
| Paino, kg | 11 |
| Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) | 624 |
| Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) | 524 |
| Kokonaisliitännäteho, kW | 7,30 |
| Liitännäjohdon pituus, m | 1,4 |
| Jännite, V | 230 |
| Taajuus, Hz | 50-60 |


Vakiovarusteet

| | |
|------------|-------|
| Virtajohto | Kyllä |
|------------|-------|


KM 7667 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

koko 620 mm leveä kaittotasoa on induktiopintaa, mikä tekee siitä erittäin joustavan



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL
Diamond, KM7867-2FL Diamond – on-set installation
(installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-
1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation
drawings)