


KM 7678 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

koko 800 mm leveä keittotaso on induktiopintaa, mikä tekee siitä erittäin joustavan



- Intuitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- Älykäs keittoastian tunnistus – jopa 6 keittoastiaa
- Kehyksetön malli, huullos- tai pinta-asennettava
- Monipuolinen käyttö – lämpimänäpito ja TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto


EAN: 4002516148487 / Materiaalin numero: 11144980 /
Vanhan materiaalin numero: 26767870DFS

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Voidaan yhdistää SmartLine-laitteiden kanssa	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	6
Keittoalue 1	
Sijainti	Vapaasti valittavissa
Tyyppi	Alueeton
Koko, mm	740x380
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3300
Maksimiteho, W	2600
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	SmartSelect
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaattikka	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Älykäs kattilantunnistus	•
Kohdistusapu	•
Pyyhkimissuoja	•
Hälytyskello	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•

KM 7678 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

koko 800 mm leveä keittotaso on induktiopintaa, mikä tekee siitä erittäin joustavan



EAN: 4002516148487 / Materiaalin numero: 11144980 /
Vanhan materiaalin numero: 26767870DFS

Ylikuumentamissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm 51 x 800 x 520

Mitat, mm (leveys) 800

Mitat, mm (korkeus) 51

Mitat, mm (syvyys) 520

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys) 780

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys) 500

Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm 51

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) 780

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) 500

Paino, kg 19

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) 804

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) 524

Kokonaisliitäntäteho, kW 11,00

Liitäntäjohdon pituus, m 1,4

Jännite, V 230

Taajuus, Hz 50-60

Vakiovarusteet

Virtajohto Kyllä

