


KM 7697 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

koko 936 mm leveä keittotaso on induktiopintaa, mikä tekee siitä erittäin joustavan



- Intuiitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- Älykäs keittoastian tunnistus – jopa 6 keittoastiaa
- Kehyksetön malli, huullos- tai pinta-asennettava
- Monipuolinen käyttö – lämpimänäpito ja TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto


EAN: 4002516148548 / Materiaalin numero: 11145000 /  
Vanhan materiaalin numero: 26769770DFS

<b>Lämmitystapa</b>	
Lämmitystapa	Induktio
<b>Rakennetyyppi</b>	
Erillinen	•
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Voidaan yhdistää SmartLine-laitteiden kanssa	•
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	6
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	Vapaasti valittavissa
Tyyppi	Alueeton
Koko, mm	870x380
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3300
Maksimiteho, W	2600
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	SmartSelect
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaattikka	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Älykäs kattilantunnistus	•
Kohdistusapu	•
Pyyhkimissuoja	•
Hälytyskello	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•

KM 7697 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

koko 936 mm leveä keittotaso on induktiopintaa, mikä tekee siitä erittäin joustavan



EAN: 4002516148548 / Materiaalin numero: 11145000 /  
Vanhan materiaalin numero: 26769770DFS

Ylikuumenemissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

#### Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm 51 x 936 x 520

Mitat, mm (leveys) 936

Mitat, mm (korkeus) 51

Mitat, mm (syvyys) 520

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys) 916

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys) 500

Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm 51

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) 916

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) 500

Paino, kg 21

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) 940

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) 524

Kokonaisliitännäteho, kW 11,00

Liitännäjohdon pituus, m 1,4

Jännite, V 230

Taajuus, Hz 50-60


#### Vakiovarusteet

Virtajohto Kyllä


## KM 7697 FL

Induktiokaittotasu omalla ohjauksella

koko 936 mm leveä keittotasu on induktiopintaa, mikä tekee siitä erittäin joustavan



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – on-set



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit