

KM 7999 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

TempControl auttaa saavuttamaan täydellisen paistotuloksen



- Älykäs kosketusnäyttöohjaus
- Muuntuvat keittoalueet jopa viidelle valmistusastialle
- Kahdeksan TempControl-anturia
- Leveys 936 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto


EAN: 4002516230380 / Materiaalin numero: 11145060 /
Vanhan materiaalin numero: 26799970DFS

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Grafiitinmusta
Keittoaluemerkinnät	SilentMove
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	3
Valmistusastioiden enimmäismäärä	5
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	TempControl-keittoalue
Koko, mm	230x380
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3600
Maksimiteho, W	2800
Keittoalue 2	
Sijainti	Keskitetty
Tyyppi	TempControl-keittoalue
Koko, mm	370x290
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3600
Maksimiteho, W	2800
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	TempControl-keittoalue
Koko, mm	230x380
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3600
Maksimiteho, W	2800
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	Touch-Display kosk.näyttö
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö kosketusnäytön avulla	•
Näytön väri	Monivärinen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Pyyhkimissuoja	•
Hälytyskello	•
Avustetut ohjelmat	•
Helppohoitisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•

KM 7999 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

TempControl auttaa saavuttamaan täydellisen paistotuloksen




EAN: 4002516230380 / Materiaalin numero: 11145060 /
Vanhan materiaalin numero: 26799970DFS

Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Integroitu jäädytyspuhallin	•
Ylikuumentemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	936
Mitat, mm (korkeus)	67
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	916
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	67
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	916
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	22
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	940
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitäntäteho, kW	10,35
Liitäntäjohdon pituus, m	1,3
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä
WiFi-moduuli XKS 3170 W	•


KM 7999 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

TempControl auttaa saavuttamaan täydellisen paistotuloksen



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – on-set



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – flush-fit