

## PLW 8615 [EL/S]

Laboratoriolasitavaran pesu- ja desinfiointikone, höyry-/sähkölämmitteinen  
– yksi luukku, leveys 900 mm, käyttötilavuus 351 l.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim.216 laboriopulloa, 588ampullia tai 294pipettä
- Monikäyttöinen ja helppo – moduulit ja EasyLoad-järjestelmä
- Vedenkulutus jopa 60 % pienempi täytön mukaan \*
- Tehokas – suuri pumppausteho ja vaihtuvanopeuksinen pumppu
- Luotettava jälkeä – suihkuvarsien valvonta ajohtokyvyn mittaus

\* esim. 60 % säästöt pestäessä 100 ml laboriopulloja Yleispesu max -ohjelmalla verrattuna PG 8527:n ohjelmaan LAB-yleispesu

EAN: 4002516146315 / Materiaalin numero: 11177010 /  
Vanhan materiaalin numero: 62861503FIN

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Vapaasti sijoitettava, 1 pystysuunnassa liukuva lasiluukku
Lämmitystapa	Höyry/sähkö, muunnettava
Etuosa/takaosa	Ruostumaton teräs
Sivupaneelit	Ruostumaton teräs
Asennus yksittäin / useita rinnakkain	•
Täyttö vaunujen avulla	•
Sähköinen luukun lukitus	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
<b>Sovellus</b>	
Sopii laboratorioihin	•
Sopii teollisuuskäyttöön	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaisia laseja / ohjelma [määrä]	216
Koeputkia/ohjelma [määrä]	588
Laboriopulloja/ohjelma [määrä]	216
Pipettejä/ohjelma [määrä]	294
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	400
Kuormausalustan lisäkierovesipumppu – Qmax-suoraliitäntä, l/min	600
Nopeussäätöinen pumppu	•
Pesutilan käyttötilavuus, l	351
Testatut käyttötunnit	15000
Käyttöikä pesukertoina	20000
<b>Ohjaus</b>	
Ohjaus	PST 20
Ohjelmavalinta	oko pinnan kosketusvärinäyttö
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	30
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	170
Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Tilanäyttö kammion valaistuksen avulla	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	18,00
Kokonaisnimellisteho, kW	20,00
Sulakekoko, A	32-35
<b>Mahd. jännitevaihtoehto 1</b>	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Kokonaisnimellisteho, kW	10,00
Sulakekoko, A	20
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	2

## PLW 8615 [EL/S]

Laboratoriolasitavaran pesu- ja desinfiointikone, höyry-/sähkölämmitteinen

– yksi luukku, leveys 900 mm, käyttötilavuus 351 l.



EAN: 4002516146315 / Materiaalin numero: 11177010 /

Vanhan materiaalin numero: 62861503FIN

Kuuma vesi [lukumäärä]	1
DI-vesi [määrä]	2
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	0,71
Poistoventtiili [DN]	50
Poistopumppu (valinnainen)	•
<b>Paineilmaliitäntä</b>	
Tekninen paineilma [määrä]	1
Tekninen paineilma, kPa	600-800
<b>Kuivausyksikkö</b>	
Lämmitystapa, kuivausyksikkö	Sähkö
Ilman läpivirtaus, m <sup>3</sup> /h	250
Ajan asetus 1 minuutin askelin	1-240
HEPA-suodatinluokka	H13
HEPA-suodattimen suodatusteho (DIN EN 1822), %	99,95
Sähkölämmitysteho, kW	8,00
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1670
Ulkomitat, nettoleveys, mm	900
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	990
Ulkomitat, jalustan/pohja-altaan ja kannen kanssa, korkeus, mm	2495
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1960
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1000
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Pesutilan korkeus, mm	675
Pesutilan leveys, mm	650
Pesutila, syvyys, mm	800
Telineen korkeus lattiasta, mm	850
Nettopaino, kg	377
Bruttopaino, kg	388
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	8000
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpaine LpA, pesun ja kuivauksen aikana standardin DIN EN ISO 11201 mukaan	<65 dB(A) re 20 µPa
<b>Ohjelmat</b>	
Lämpödesinfiointi	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Muovit	•
Öljyinen liika	•
Teollisuusosien puhdistaminen	•
<b>Ominaisuudet</b>	
2 integroitua kalvopumppua nestemäisten aineiden annosteluun	•
Integroidut lisäpumput annosteluun	4
Höyrykondensaattori (valinnainen)	•
Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Suihkuvarren valvonta	•
Johtokyvyn valvonta	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•

PLW 8615 [EL/S]

Laboratoriolasitavaran pesu- ja desinfiointikone, höyry-/sähkölämmitteinen  
– yksi luukku, leveys 900 mm, käyttötilavuus 351 l.



EAN: 4002516146315 / Materiaalin numero: 11177010 /  
Vanhan materiaalin numero: 62861503FIN

Mikrohieno suodatin	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
Integroitu kuumailmakuivaus (valinnainen)	•
Integroitu tulostin prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
EasyLoad	•
Asetusvaihtoehdot prosessikemikaaleille (4 x 5 l tai 2 x 5 + 1 x 10 l)	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4404/316L)	•
Jalusta, pyörällinen (valinnainen)	•
Poistoveden jäädytys (valinnainen)	•
Monivärinen kammion valaistus	•
Modulaarinen korimuotoilu	•
Mahdollisuus käyttää olemassa olevia kuormausalustoja	•
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Ethernet-liitäntä	•
Ulkoiset annostelumuodulit	•
USB-liitäntä	•
Keskitetty annostelu	•
Huippukuormitussuoja/energianhallinta	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE (sähköturvallisuus)	•
EN 61010-2-040	•
Konedirektiivi 2006/42/EY	•