

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
Saarekkeeseen asennettava liesituuletin
erikoisripustus, huomaamattomat johdot ja sisäänrakennettu virtalähde.



- Litteä ja pyöreä – ainutlaatuinen muotoilu, halkaisija 70 cm
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tyylikäs valorengas takaa optimaalisen valaistuksen
- 10-kerroksiset rasvasuodattimet ruostumatonta terästä
- Poistaa käryt tehokkaasti – pitkäikäinen AirClean-suodatin



EAN: 4002516218050 / Materiaalin numero: 11214420 /
Vanhan materiaalin numero: 28707835NER

Rakennettyyppi ja design	
Väri	brilliant-valkoinen
Rakennettyyppi	
Saarekkeeseen asennettava liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Huonetilaan palauttava
Muotoilu	
Yksilöllinen mitoitus mahdollista erikoistilauksena	•
Poikkeavat korkeudet saatavana erikoistilauksesta	•
Käyttömukavuus	
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Miele@mobile-sovellus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Booster-tehotasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiilisuodatin"	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	28,3
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A
ECO-moottori	•
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
PowerManagement-järjestelmä	•
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	14 W
Valoteho, Lx	475 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Tunnelmavalistus valkoinen	•
Puhallin	
Yksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	270
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	360
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	420

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

erikoisripustus, huomaamattomat johdot ja sisäänrakennettu virtalähde.



EAN: 4002516218050 / Materiaalin numero: 11214420 /

Vanhan materiaalin numero: 28707835NER

Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 615

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 53,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 75,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 61,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 65,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 47,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 51,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 61,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Tekniset tiedot

Huuvan leveys, mm

700

Huuvan korkeus, mm

170

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)

700

Huuvan syvyys, mm

700

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm

1000

Liesituulettimen pyöreän huuvan korkeus, mm

170

Nettopaino, kg

22,5

Huuvan halkaisija, mm

700

Kiinteä sähköliitäntä

•

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm

450

Vaiheiden määrä

1

Kokonaisliitäntäteho, kW

0,07

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Taajuus, Hz

50

Asennusohjeet

Asennusmalli

•

Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa

Suosittelava

Valinnaiset lisävarusteet


Elvytettävä aktiivihiilisuodatin

DKF 27-R

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

erikoisripustus, huomaamattomat johdot ja sisäänrakennettu virtalähde.



DA7078D – (installation drawings)