


ESW 7030

Kahvaton Gourmet-lämpölaatikko, korkeus 32 cm, 90 cm korkeaan sij.aukkoon astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.



- Upeaa nautintoa – matalalämpökypsennys
- Aina oikea lämpötila – neljä toimintatapaa
- Kätevä ja helppo – hipaisuohjaus
- Laatikon avaaminen ei voisi enää helpompaa olla – Push2open
- Aina turvallinen – ajastin automaattisella poiskytkennällä

EAN: 4002516237969 / Materiaalin numero: 11318150 / Vanhan materiaalin numero: 30703010NER

| Rakennetyyppi ja design | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gourmet-lämpölaatikko | • |
| VitroLine | • |
| ArtLine | • |
| Kahvaton | • |
| Väri | brilliant-valkoinen |
| Toimintatilat | |
| Kuppien lämmitys | • |
| Lautasten lämmitys | • |
| Ruokien lämpimänäpito | • |
| Matalalämpökypsennys | • |
| Käyttömukavuus | |
| Miele@home | • |
| Push2open-mekanismi | • |
| Täysin ulostulevat lämpölaatikon teleskooppikannattimet helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä | • |
| Ohjauspaneeli, jossa hipaisupainikkeet | • |
| Symbolein merkityt valitsimet | • |
| Ohjelmitava lopetus | • |
| Ajastustoiminto | • |
| Sapattiohjelma | • |
| Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys | |
| Virrankulutus pois päältä -tilassa, W | 0,5 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 1,0 |
| Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W | 2,0 |
| Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min | 20 |
| Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min | 20 |
| Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min | 20 |
| Helppohoitoisuus | |
| Suora ohjauspaneeli | • |
| Turvallisuus | |
| Vileä etupinta | • |
| Liukuestematto | • |
| Virran turvakatkaisu | • |
| Lisävarustelaatikko | |
| Kapasiteetti | 12 hlö astiasto |
| Tekniset tiedot | |
| Lämpötilat, minimi, °C | 40 |
| Lämpötilat, maksimi, °C | 85 |
| Laitteen leveys, mm | 595 |
| Laitteen korkeus, mm | 317 |
| Laitteen syvyys, mm | 570 |
| Sisätilan käyttök korkeus, mm | 230 |
| Kokonaisliitântäteho, kW | 0,70 |
| Jännite, V | 230 |
| Taajuus, Hz | 50-60 |
| Sulakekoko, A | 10 |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Virtajohto, jossa pistotulppa | • |
| Liitântäjohdon pituus, m | 2,0 |

ESW 7030

Kahvaton Gourmet-lämpölaatikko, korkeus 32 cm, 90 cm korkeaan sij.aukkoon astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.



EAN: 4002516237969 / Materiaalin numero: 11318150 /
Vanhan materiaalin numero: 30703010NER

| Vakiovarusteet | |
|----------------------------|---|
| Liukuestematto | 1 |
| Täyttötilaa lisäävä ritilä | 1 |

ESW 7030

Kahvaton Gourmet-lämpölaatikko, korkeus 32 cm, 90 cm korkeaan sij.aukkoon astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.

