

ESW 7030

Kahvaton Gourmet-lämpölaatikko, korkeus 32 cm, 90 cm korkeaan sij.aukkoon astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.



- Upeaa nautintoa – matalalämpökypsennys
- Aina oikea lämpötila – neljä toimintatapaa
- Kätevä ja helppo – hipaisuohjaus
- Laatikon avaaminen ei voisi enää helpompaa olla – Push2open
- Aina turvallinen – ajastin automaattisella poiskytkennällä

EAN: 4002516238522 / Materiaalin numero: 11318170 / Vanhan materiaalin numero: 30703020NER

Rakennetyyppi ja design	
Gourmet-lämpölaatikko	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Väri	Obsidian-musta
Toimintatilat	
Kuppien lämmitys	•
Lautasten lämmitys	•
Ruokien lämpimänäpito	•
Matalalämpökypsennys	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Push2open-mekanismi	•
Täysin ulostulevat lämpölaatikon teleskooppikannattimet helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä	•
Ohjauspaneeli, jossa hipaisupainikkeet	•
Symbolein merkityt valitsimet	•
Ohjelmitava lopetus	•
Ajastustoiminto	•
Sapattiohjelma	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitoisuus	
Suora ohjauspaneeli	•
Turvallisuus	
Vileä etupinta	•
Liukuestematto	•
Virran turvakatkaisu	•
Lisävarustelaatikko	
Kapasiteetti	12 hlö astiasto
Tekniset tiedot	
Lämpötilat, minimi, °C	40
Lämpötilat, maksimi, °C	85
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	317
Laitteen syvyys, mm	570
Sisätilan käyttök korkeus, mm	230
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,70
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•

ESW 7030

Kahvaton Gourmet-lämpölaatikko, korkeus 32 cm, 90 cm korkeaan sij.aukkoon astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.



EAN: 4002516238522 / Materiaalin numero: 11318170 /
Vanhan materiaalin numero: 30703020NER

Liitäntäjohdon pituus, m

2,0

Vakiovarusteet

Liukuestematto

1

Täyttötillaa lisäävä ritilä

1

ESW 7030

Kahvaton Gourmet-lämpölaatikko, korkeus 32 cm, 90 cm korkeaan sij.aukkoon astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.

