


CS 7641 FL  
SmartLine-yksikkö  
induktiowokki




- Intuiitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- Elegantti muotoilu – huullos- tai pystyasennukseen
- Sopii saumattomasti yhteen kaikkien SmartLine-laitteiden kanssa
- Katseenvangitsija – integroitu wokkipannu
- Booster-tehokuumennus

EAN: 4002516257721 / Materiaalin numero: 11322810 /  
Vanhan materiaalin numero: 27764150NER

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Lämmitystapa</b>                                   |                   |
| Lämmitystapa  | Induktio          |
| <b>Rakennetyyppi</b>                                  |                   |
| SmartLine   | •                 |
| <b>Muotoilu</b>                                       |                   |
| Tyylikäs keraaminen pinta                             | •                 |
| Huullosasennus  | •                 |
| Keraamisen tason väri                                 | Musta             |
| Kodinkoneiden verkotus                                | •                 |
| <b>Keittoalueen tiedot</b>                            |                   |
| Keittoalueiden määrä                                  | 1                 |
| <b>Keittoalue 1</b>                                   |                   |
| Sijainti  | Keskitetty        |
| Tyyppi  | Wok-taso          |
| Koko, mm  | Ø 300             |
| Booster-toiminnon maksimiteho, W                      | 3000              |
| Maksimiteho, W  | 2500              |
| <b>Keittoalue 6</b>                                   |                   |
| Wokkisyvennys   | Wokkisyvennys     |
| <b>Käyttömukavuus</b>                                 |                   |
| Käyttö hipaisupainikkeilla                            | SmartSelect       |
| Kattilan ja kattilan koon tunnistus                   | •                 |
| Näytön väri   | Keltainen         |
| Alkukuumennusautomaattikka                            | •                 |
| Jatkuva kattilantunnistus                             | •                 |
| Lämpimänäpito   | •                 |
| Stop&Go-taukotoiminto                                 | •                 |
| Recall-toiminto                                       | •                 |
| Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet) | •                 |
| Pyyhkimissuoja  | •                 |
| Hälytyskello  | •                 |
| <b>Helppohoitisuus</b>                                |                   |
| Helposti puhdistettava keraaminen pinta               | •                 |
| <b>Turvallisuus</b>                                   |                   |
| Virran turvakatkaisu                                  | •                 |
| Lukitustoiminto                                       | •                 |
| Käytönesto  | •                 |
| Integroitu jäähdytyspuhallin                          | •                 |
| Ylikuumenemissuoja                                    | •                 |
| Jälkilämmön osoitin                                   | •                 |
| <b>Tekniset tiedot</b>                                |                   |
| Mitat (K x L x S), mm                                 | 134 x 378 x 520   |
| Mitat, mm (leveys)                                    | 378               |
| Mitat, mm (korkeus)                                   | 134               |
| Mitat, mm (syvyys)                                    | 520               |
| Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm    | 358/382 x 500/524 |
| Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)     | 358               |
| Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)     | 500               |
| Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm                | 129               |


CS 7641 FL  
SmartLine-yksikkö  
induktiowokki




EAN: 4002516257721 / Materiaalin numero: 11322810 /  
Vanhan materiaalin numero: 27764150NER

|   |         |
|---|---------|
| Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) | 358     |
| Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) | 500     |
| Paino, kg   | 12      |
| Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)  | 382     |
| Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)  | 524     |
| Kokonaisliitântäteho, kW                                    | 3,00    |
| Liitântäjohdon pituus, m                                    | 1,5     |
| Jännite, V  | 220-240 |
| Taajuus, Hz   | 50-60   |
| <b>Vakiovarusteet</b>                                       |         |
| Virtajohto  | Kyllä   |
| Pinnoitettu wok-pannu                                       | •       |


CS 7641 FL  
SmartLine-yksikkö  
induktiowokki




CS7641FL, flush (Installation drawing)



CS7641FL, onset (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)