

DU 900 RV

Kuivausyksikkö, ilmankiertoaukot, sähkö

900 mm leveisiin koneisiin, kuivaa välineet optimaalisesti sisältä ja ulkoa.



- Yläosan verhoilu; ilmanotto huonetilasta.
- Sisältää kaksi H14 HEPA-suodatinta
- Äärimmäisen turvallinen – HEPA-suodatin pesutilan etuosassa
- Ilmanvirtausnopeus 250 m³/h
- HEPA-suodattimen käyttöikä: 1000 tuntia

EAN: 4002516265139 / Materiaalin numero: 11324820 /
Vanhan materiaalin numero: 69250006D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	840
Ulkomitat, nettoleveys, mm	845
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	1045
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	990
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	845
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1200
Nettopaino, kg	116,00
Bruttopaino, kg	133,00