

DU 900 RV

Kuivausyksikkö, ilmankiertoaukot, sähkö

900 mm leveisiin koneisiin, kuivaa välineet optimaalisesti sisältä ja ulkoa.



- Yläosan verhoilu; ilmanotto huonetilasta.
- Sisältää kaksi H14 HEPA-suodatinta
- Äärimmäisen turvallinen – HEPA-suodatin pesutilan etuosassa
- Ilmanvirtausnopeus 250 m³/h
- HEPA-suodattimen käyttöikä: 1000 tuntia

EAN: 4002516265139 / Materiaalin numero: 11324820 /

Vanhan materiaalin numero: 69250006D

Tuotteen luokitus

Suuret laboratoriopesukoneet

•

Tuoteyhteydet

PLW 8615

•

PLW 8616

•

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm

840

Ulkomitat, nettoleveys, mm

845

Ulkomitat, nettosyvyys, mm

1045

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

990

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

845

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

1200

Nettopaino, kg

116,00

Bruttopaino, kg

133,00