

DU 1150 RV

Kuivausyksikkö, ilmankiertoaukot, sähkö

1150 mm leveisiin koneisiin, kuivaa välineet optimaalisesti sisältä ja ulkoa.



- Yläosan verhoilu; ilmanotto huonetilasta.
- Sisältää kaksi H14 HEPA-suodatinta
- Äärimmäisen turvallinen – HEPA-suodatin pesutilan etuosassa
- Ilmanvirtausnopeus 250 m³/h
- HEPA-suodattimen käyttöikä: 1000 tuntia

EAN: 4002516265146 / Materiaalin numero: 11324850 /
Vanhan materiaalin numero: 69250007D

Tuotteen luokitus

Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio

•

Tuoteyhteydet

PLW 8617

•

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm	855
Ulkomitat, nettoleveys, mm	850
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	1190
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1010
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	850
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1200
Nettopaino, kg	122,00
Bruttopaino, kg	139,00