

PST 2210  
CUBE pieni höyryautoklaavi  
Intuitiivinen kosketusnäyttö ja 5,5 kg kapasiteetti.



- kammion tilavuus 22 l, 5.5 kg instrumenttia ja 2.0 kg tekstiiliä/ pesukerta
- Havainnollinen käyttö: värillinen kosketusnäyttö
- Kaikki kirjataan: perusteellinen prosessidokumentointi
- Helppo tiedonsiirto: lisävarusteena WiFi-käyttöliittymä

EAN: 4002516246411 / Materiaalin numero: 11368180 /  
Vanhan materiaalin numero: 63221000INT

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Työtasolle sijoitettava
Ulkovaippa	Valkoinen
Etuosa/takaosa	Muovi
Sähköinen luukun lukitus	•
Lämmitystapa	Sähkö
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
<b>Sovellus</b>	
Sopii hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii lääkäriin vastaanotoille	•
Sopii poliklinikoille	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Enimmäistäyttömäärä, pakatut instrumentit, kg	5,5
Enimmäistäyttömäärä, pakkaamattomat instrumentit, kg	2,0
Enimmäistäyttömäärä, huokoiset esineet (tekstiilit), kg	9,0
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Kammion käyttötilavuus, l	22
Lyhin ohjelma-aika 134 °C:n Universal-ohjelmassa, min	47
<b>Ohjaus</b>	
Ohjaus	TouchControl
Ohjelmavalinta	Kosketusvärinäyttö (resist.)
Näytön koko, tuumaa	4,3
Ohjelmitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Pikavalintapainikkeet	•
Ohjelmat [määrä]	3
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Ohjelman peruutus	•
Muistikapasiteetti (täyttöeriä)	400
Automaattinen huoltomuistutus	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Sähköliitäntä	AC 200-240V 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	0,00
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	10
Virtajohdon pituus, m	2,00
Maadoitettu pistotulppa	•
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Automaattinen täyttöventtiili	•
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-860
Johtokyky, µS/cm	<15
Johtokyvyn valvonta	•
Tuloveden enimmäislämpötila, °C	35
Enimmäisvirtausnopeus, l/min	0,5
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	452
Ulkomitat, nettoleveys, mm	465
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	634

PST 2210

CUBE pieni höyryautoklaavi

Intuitiivinen kosketusnäyttö ja 5,5 kg kapasiteetti.



EAN: 4002516246411 / Materiaalin numero: 11368180 /

Vanhan materiaalin numero: 63221000INT

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	650,00
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	600,00
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	800,00
Kammion koko, korkeus (käytettävissä oleva mitta), mm	195
Kammion koko, leveys (käytettävissä oleva mitta), mm	195
Kammion Ø, mm	250
Kammion koko, syvyys (käytettävissä oleva mitta), mm	400
Nettopaino, kg	44,00
Bruttopaino, kg	54,00
<b>Päästötiedot</b>	
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,00
<b>Ohjelmat</b>	
121 °C Universal	•
134 °C Universal	•
134 °C Prionit	•
Helix-/B&D-testi	•
Vakuumitesti	•
<b>Ominaisuudet</b>	
Tehokas vakuumpumppu	•
Hiljainen vakuumpumppu	•
Prosessidokumentointi USB-liitännän kautta	•
Prosessidokumentointi WiFi-verkon kautta (valinnainen)	•
Protokollien tiedostomuoto HTML tai SCL	•
Yksilölliset ohjelma-asetukset	•
Mahdollisuus siirtää protokollat ulkoiseen ohjelmistoon/päätelaitteelle	•
Peruskorit kuuluvat toimitukseen	•
Lepotila	•
Tyhjiönmuodostus	•
<b>Liitännävaihtoehdot</b>	
WiFi (lisävaruste)	•
USB-liitäntä	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
EU, lääkinnällisten laitteiden luokka IIb	•
MDR 2017/745/EU	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
EN 61326-1:2013	•
WEEE	•