

PST 1720

CUBE X pieni höyryautoklaavi

Kosketusnäyttö, EcoDry-tekniikka ja 4,5 kg kapasiteetti.



- kammion tilavuus 17 l, 4,5 kg instrumenttia ja 1,5 kg tekstiiliä/ pesukerta
- Havainnollinen käyttö: värillinen kosketusnäyttö
- Kaikki kirjataan: perusteellinen prosessidokumentointi
- Helppo tiedonsiirto: lisävarusteena WiFi-käyttöliittymä
- Tehokkaat kuivaustulokset: EcoDry

EAN: 4002516246428 / Materiaalin numero: 11368190 /  
Vanhan materiaalin numero: 63172000INT

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Työtasolle sijoitettava
Ulkovaippa	Valkoinen
Etuosa/takaosa	Muovi
Sähköinen luukun lukitus	•
Lämmitystapa	Sähkö
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
Sovellus	
Sopii hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii lääkäriin vastaanotoille	•
Sopii poliklinikoille	•
Kapasiteetti	
Enimmäistäyttömäärä, pakatut instrumentit, kg	4,5
Enimmäistäyttömäärä, pakkaamattomat instrumentit, kg	1,5
Enimmäistäyttömäärä, huokoiset esineet (tekstiilit), kg	9,0
Suorituskykytiedot	
Kammion käyttötilavuus, l	17
Lyhin ohjelma-aika 134 °C:n Universal-ohjelmassa, min	23
Lyhin ohjelma-aika 134 °C:n S-pika-ohjelmassa, min	13
Ohjaus	
Ohjaus	TouchControl
Ohjelmavalinta	Kosketusvärinäyttö (kapas.)
Näytön koko, tuumaa	4,3
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Pikavalintapainikkeet	•
Ohjelmat [määrä]	4
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Ohjelman peruutus	•
Yksilöllinen käyttäjätunnistus	•
Muistikapasiteetti (täyttöeriä)	400
Automaattinen huoltomuistutus	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	AC 200-240V 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	0,00
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	10
Virtajohdon pituus, m	2,00
Maadoitettu pistotulppa	•
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Automaattinen täyttöventtiili	•
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-860
Johtokyky, µS/cm	<15
Johtokyvyn valvonta	•
Tuloveden enimmäislämpötila, °C	35
Enimmäisvirtausnopeus, l/min	0,5
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	452

PST 1720  
CUBE X pieni höyryautoklaavi  
Kosketusnäyttö, EcoDry-tekniikka ja 4,5 kg kapasiteetti.



EAN: 4002516246428 / Materiaalin numero: 11368190 /  
Vanhan materiaalin numero: 63172000INT

Ulkomitat, nettoleveys, mm	465
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	634
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	650,00
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	600,00
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	800,00
Kammion koko, korkeus (käytettävissä oleva mitta), mm	195
Kammion koko, leveys (käytettävissä oleva mitta), mm	195
Kammion Ø, mm	250
Kammion koko, syvyys (käytettävissä oleva mitta), mm	312
Nettopaino, kg	46,00
Bruttopaino, kg	52,00
<b>Päästötiedot</b>	
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,00
<b>Ohjelmat</b>	
121 °C Universal	•
134 °C Universal	•
134 °C Pakkaamaton	•
134 °C Prionit	•
Helix-/B&D-testi	•
Vakuumitesti	•
Nopea S-luokan vakio-ohjelma	•
<b>Ominaisuudet</b>	
Tehokas vakuumpumppu	•
Hiljainen vakuumpumppu	•
Prosessidokumentointi Ethernet-liitännän kautta	•
Prosessidokumentointi USB-liitännän kautta	•
Prosessidokumentointi WiFi-verkon kautta (valinnainen)	•
Protokollien tiedostomuoto HTML tai SCL	•
EcoDry-kuivaustekniikka	•
Yksilölliset ohjelma-asetukset	•
Mahdollisuus siirtää protokollat ulkoiseen ohjelmistoon/päätelaitteelle	•
Peruskorit kuuluvat toimitukseen	•
Lepotila	•
Tyhjiönmuodostus	•
<b>Liitännävaihtoehdot</b>	
Ethernet-liitäntä	•
WiFi (lisävaruste)	•
USB-liitäntä	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
EU, lääkinnällisten laitteiden luokka IIb	•
MDR 2017/745/EU	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
EN 61326-1:2013	•
WEEE	•