

PW 5082 XL [EL DP 3N AC 400V 50Hz]

Pesukone, sähkölämmitteinen

jousitettu rumpuysikkö, lyhin ohjelma-aika 54 min ja poistopumppu.



- Rummun tilavuus 80 l, täyttömäärä 9.0 kg
- Hellävaraista pyykinhoitoa Miele-kennorummulla
- Erityisen tehokas – alhainen veden ja energian kulutus
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 50 %*, g-kerroin 440
- Helppo käyttää kiertovalitsimen ja tekstinäytön ansiosta.

* Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.

EAN: 4002516256113 / Materiaalin numero: 11375900 /
Vanhan materiaalin numero: 515082X3D

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Octoplus
Etuosa	Octo-sininen
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	9,0
Rummun tilavuus, l	80
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Kennorumpu	•
Käyttökohteet	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkodeihin ja kouluihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Suorituskykytiedot	
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, l/kg	8,00
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, kWh/kg	0,05
Ohjelma-aika kylmävesiliitäntällä, min	59
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitäntällä, min	54
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	54
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	50
Linkousnopeus, kierr./min	1200
g-kerroin	440
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjauspaneeli	
Ohjausjärjestelmä	ProfiLine B-symboli
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Patentoitu nestemäisten aineiden annostelusovitin	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ

PW 5082 XL [EL DP 3N AC 400V 50Hz]

Pesukone, sähkölämmitteinen

jousitettu rumpuyksikkö, lyhin ohjelma-aika 54 min ja poistopumppu.



EAN: 4002516256113 / Materiaalin numero: 11375900 /
Vanhan materiaalin numero: 515082X3D

Lämmitysteho, kW	6,30
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,50
Sulakekoko, A	10
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1× 1/2", 3/4" kierrelitiin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1× 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Poistopumppu	DN 22
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1020
Ulkomitat, leveys, mm	700
Ulkomitat, syvyys, mm	727
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1215
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	760
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	140,0
Bruttopaino, kg	148
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	2330
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	2,30
Ominaisuudet	
Epätasapainon valvonta	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka	•
Virtausmittari	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	95
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•