

WWD120 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

1–8 kg kennorumpu ja lämmin sileytys pitävät pyykin kauniina.



- Kennorumpumme varmistaa, että tekstiilisi pysyvät moitteettomassa kunnossa
- Lämmin sileytys vähentää rypistymistä ja säästää jopa 50 % aikaa ja vaivaa#
- Ainutlaatuinen CapDosing-tuotesarja eri tekstiili- ja tahratyypeille
- Helppo sormenpääkäyttö – DirectSensor
- Taloudellista, tehokasta, estää kulumista – ProfiEco-moottori

EAN: 4002516280774 / Materiaalin numero: 11392620 / Vanhan materiaalin numero: 11WD1201FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, valkoinen rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, kelt., 7-os.
Puhdistusteho	
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaatiikka	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuhjelmat	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villa (käsiniestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Kyllästys	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•

WWD120 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

1–8 kg kennorumpu ja lämmin silitys pitävät pyykin kauniina.



EAN: 4002516280774 / Materiaalin numero: 11392620 /

Vanhan materiaalin numero: 11WD1201FIN

Pesun lisätoiminnot

Lyhyt

•

Esipesu

•

Vesi plus

•

Lisähuuhtelu

•

Lämmin silitys höyryllä

•

Laatu

Valurautainen vastapaino

•

Turvallisuus

Vesiturvajärjestelmä

Watercontrol-System

PIN-koodi

•

Optinen liitäntä

•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

596

Mitat, mm (korkeus)

850

Mitat, mm (syvyys)

643

Koneen syvyys luukku auki, mm

1077

Paino, kg

85

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,10-2,40

Jännite, V

220-240

Sulakekoko, A

10

Taajuus, Hz

50


Liitäntäjohdon pituus, m

2

WWD120 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

1–8 kg kennorumpu ja lämmin sileytys pitävät pyykin kauniina.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm