

WCG670 WCS TDos&9kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A I 9 kg I 1400 kierr./min I Autom. annostus I Lämmin sileytytys I Miele@home



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä energiaa valitsemalla paras energiatehokkuusluokka (A)
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®
- Lämmin sileytytys vähentää rypistymistä ja säästää jopa 50 % aikaa ja vaivaa
- Ohjaa Miele@home-pesukonettasi sovelluksella*

* Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain.



EAN: 4002516279716 / Materiaalin numero: 11393150 / Vanhan materiaalin numero: 11CG6701FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käteisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Grafiitinharmaa PearlFinish
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Puhdistusteho	
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
MultiLingua	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	49
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkoustehokuokka	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	68
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	209
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,40
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,80
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•

WCG670 WCS TDos&9kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A | 9 kg | 1400 kierr./min | Autom. annostus | Lämmin sileytytys | Miele@home



EAN: 4002516279716 / Materiaalin numero: 11393150 /
Vanhan materiaalin numero: 11CG6701FIN

Pesuhjelmat	
Automatic plus	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkki (käsinpestävä)	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Koneen puhdistus	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40-60	•
Pesun lisätoiminnot	
Lyhyt	•
Liotus	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Erittäin hiljainen	•
Lämmin sileytytys höyryllä	•
Merkkiääni	•
AllergoWash	•
Laatu	
Valurautainen vastapaino	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitântä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Koneen syvyys ilman luukku (asennus työtason alle), mm	600
Paino, kg	94
Kokonaisliitântäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitântäjohdon pituus, m	2
Vakiovarusteet	
3 kapselia	•
UltraPhase 1 + 2	•
Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten	•

WCG670 WCS TDos&9kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A I 9 kg I 1400 kierr./min I Autom. annostus I Lämmin sileytytys I Miele@home



EAN: 4002516279716 / Materiaalin numero: 11393150 /
Vanhan materiaalin numero: 11CG6701FIN

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english
(GB), español, norsk,
português, русский,
slovenčina, suomi, svenska,
українська, čeština

WCG670 WCS TDos&9kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A | 9 kg | 1400 kierr./min | Autom. annostus | Lämmin sileytys | Miele@home



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm