

WEG375 WCS PWash&9kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A I 9 kg I 1400 kierr./min I QuickPowerWash I Lämmin sileytyks I Miele@home



- QuickPowerWash tekee puhtaasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa
- Kennorumpumme varmistaa, että tekstiilisi pysyvät moitteettomassa kunnossa
- Lämmin sileytyks vähentää rypistymistä ja säästää jopa 50 % aikaa ja vaivaa
- Näyttö ja kätevä käyttö sormenpäällä – ComfortSensor
- Ohjaa Miele@home-pesukonettasi sovelluksella*

* Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:itä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain.



EAN: 4002516279815 / Materiaalin numero: 11393170 / Vanhan materiaalin numero: 11EG3755FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Kromi
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Rummun sisävalaisin	Led
Multilingua	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	49
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	68
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	199
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,40
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,80
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaattikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•

WEG375 WCS PWash&9kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A I 9 kg I 1400 kierr./min I QuickPowerWash I Lämmin sileytys I Miele@home



EAN: 4002516279815 / Materiaalin numero: 11393170 /
Vanhan materiaalin numero: 11EG3755FIN

Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykin)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykin	•
Paidat	•
Silkki (käsinpestävä)	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykin/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Koneen puhdistus	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40-60	•
Pesun lisätoiminnot	
SingleWash	•
Lyhyt	•
Liotus	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Erittäin hiljainen	•
Lämmin sileytys höyryllä	•
Merkkiääni	•
AllergoWash	•
Laatu	
Valurautainen vastapaino	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Koneen syvyys ilman luukkua (asennus työtason alle), mm	600
Paino, kg	93
Kokonaisliitännätäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitännäjohdon pituus, m	2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

WEG375 WCS PWash&9kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A | 9 kg | 1400 kierr./min | QuickPowerWash | Lämmin sileytys | Miele@home



EAN: 4002516279815 / Materiaalin numero: 11393170 /
Vanhan materiaalin numero: 11EG3755FIN

Vakiovarusteet

3 kapselia

Etuseteli Mielen pyykinpesuainetta varten

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english
(GB), español, norsk,
português, русский,
slovenčina, suomi, svenska,
українська, čeština

WEG375 WCS PWash&9kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A | 9 kg | 1400 kierr./min | QuickPowerWash | Lämmin sileytys | Miele@home



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm