

DOS G 80 Flex EP4

Peristalttinen mittauspumppu

nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



- Enintään 340 mm korkuisille kanistereille (korkeus suuaukkoon)
- Annostelee enintään 55 Milliliter ml minuutissa
- Määritetään astianpesukoneen valitsimilla ja painikkeilla
- Mukana 3 erikokoista joustavaa poistoilmaventtiilin hattua
- 352 mm mm imuputki 5 ja 10 l kemikaalikanistereille

EAN: 4002516269908 / Materiaalin numero: 11393950 /
Vanhan materiaalin numero: 67747040EP4

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmät astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Ulkoinen annostelujärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Harmaa
Tuotantoteho, ml/60 s	55
Imuputken pituus, mm	352
Annostusletkun pituus imuputkeen asti, mm	1800
Annostusletkun pituus koneesta annostusmoduuliin, mm	2850
Virtajohdon pituus koneeseen asti, mm	2800
Kanisterin aukon minimileveys, mm	31

DOS G 80 Flex EP4

Peristalttinen mittauspumppu

nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



EAN: 4002516269908 / Materiaalin numero: 11393950 /

Vanhan materiaalin numero: 67747040EP4

Kanisterin aukon maksimileveys, mm 60

Vakiosähköliitäntä

Vaiheiden määrä 1

Nollajohdin N

Vaihto-/tasavirta AC

Jännite, V 200-230

Taajuus, Hz 50

Kokonaisnimellisteho, kW 0,01

Sulakekoko, A 0

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm 114

Ulkomitat, nettoleveys, mm 115

Ulkomitat, nettosyvyys, mm 139

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 200

Ulkomitat, bruttoleveys, mm 480

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 150

Nettopaino, kg 1,57

Bruttopaino, kg 2,53