

## DOS G 80 Flex EP4

Peristalttinen mittauspumppu

nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



- Enintään 340 mm korkuisille kanistereille (korkeus suuaukkoon)
- Annostelee enintään 55 Milliliter ml minuutissa
- Määritetään astianpesukoneen valitsimilla ja painikkeilla
- 3 joustavaa korkkia (DIN 40, 45, 50 ja 51 kierteisiin)
- Kanisterin aukon minimileveys: 31 mm

EAN: 4002516269908 / Materiaalin numero: 11393950 /  
Vanhan materiaalin numero: 67747040EP4

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Ulkoinen annostelujärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Harmaa
ProCare-kanisterin korkeus imuputken kanssa, mm	375
Tuotantoteho, ml/60 s	55
Imuputken pituus, mm	352
Annostusletkun pituus imuputkeen asti, mm	1800

## DOS G 80 Flex EP4

Peristalttinen mittauspumppu

nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



EAN: 4002516269908 / Materiaalin numero: 11393950 /

Vanhan materiaalin numero: 67747040EP4

Annostusletkun pituus koneesta annostusmoduuliin, mm	2850
Virtajohdon pituus koneeseen asti, mm	2800
Kanisterin aukon minimileveys, mm	31
Kanisterin aukon maksimileveys, mm	60
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	N
Vaihto-/tasavirta	AC
Jännite, V	200-230
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	0,01
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	114
Ulkomitat, nettoleveys, mm	115
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	139
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	200
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	480
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	150
Nettopaino, kg	1,58
Bruttopaino, kg	2,54