

## DOS G 80 ProfiLine Flex EP4 Peristalttinen mittauspumppu

nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



- Enintään 340 mm korkuisille kanistereille (korkeus suuaukkoon)
- ProCare-kanisterin korkeus imuputken kanssa: 375 mm
- Määritetään astianpesukoneen valitsimilla ja painikkeilla
- 3 joustavaa korkkia (DIN 40, 45, 50 ja 51 kierteisiin)
- Kanisterin aukon minimileveys: 31 mm

EAN: 4002516269892 / Materiaalin numero: 11393960 /  
Vanhan materiaalin numero: 67747050EP4

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 SCi XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Ulkoinen annostelujärjestelmä	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Muovit
Väri	Harmaa
ProCare-kanisterin korkeus imuputken kanssa, mm	375
Tuotantoteho, ml/60 s	55
Imuputken pituus, mm	352
Annostusletkun pituus imuputkeen asti, mm	1800
Annostusletkun pituus koneesta annostusmoduuliin, mm	2850
Virtajohdon pituus koneeseen asti, mm	2800
Kanisterin aukon minimileveys, mm	31
Kanisterin aukon maksimileveys, mm	60
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	N
Vaihto-/tasavirta	AC
Jännite, V	200-230
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	0,01
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	114
Ulkomitat, nettoleveys, mm	115
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	139

## DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

Peristalttinen mittauspumppu

nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



EAN: 4002516269892 / Materiaalin numero: 11393960 /

Vanhan materiaalin numero: 67747050EP4

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	200
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	480
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	150
Nettopaino, kg	2,14
Bruttopaino, kg	2,60