

DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

Nestemäisen pesuaineen annostin 5–10 l säiliöille

nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



- Enintään 340 mm korkuisille kanistereille (korkeus suuaukkoon)
- Annostelee enintään 55 Milliliiter ml minuutissa
- Määritetään astianpesukoneen valitsimilla ja painikkeilla
- Mukana 3 erikokoista joustavaa poistoilmaventtiilin hattua
- 352 mm mm imuputki 5 ja 10 l kemikaalikanistereille

EAN: 4002516269892 / Materiaalin numero: 11393960 /
Vanhan materiaalin numero: 67747050EP4

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 SCi XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
Tuoteluokka	
Ulkoinen annostelujärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Harmaa
Tuotantoteho, ml/60 s	55
Imuputken pituus, mm	352
Annostusletkun pituus imuputkeen asti, mm	1800
Annostusletkun pituus koneesta annostusmoduuliin, mm	2850
Virtajohdon pituus koneeseen asti, mm	2800
Kanisterin aukon minimileveys, mm	31
Kanisterin aukon maksimileveys, mm	60
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	N
Vaihto-/tasavirta	AC
Jännite, V	200-230
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	0,01
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	114
Ulkomitat, nettoleveys, mm	115
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	139
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	200
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	480

DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

Nestemäisen pesuaineen annostin 5–10 l säiliöille

nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



EAN: 4002516269892 / Materiaalin numero: 11393960 /
Vanhan materiaalin numero: 67747050EP4

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	150
Nettopaino, kg	2,14
Bruttopaino, kg	2,60