

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

Älykäs ohjaus vain Con@ctivity 3.0:n ja Miele@mobile-sovelluksen kautta.



- Tyylikäs muotoilu, muistuttaa tuuletinkattovalaisinta
- Räätelöitävä värivalaistus – MyAmbientLight
- Ainutlaatuinen kosteuden vähennystoiminto – HumidityBalance
- Loistelias tuoksumoiminto – AmbientFragrance
- Ripustus tyylikkäällä kaapeilla, joiden sisällä virtajohto

A⁺

EAN: 4002516276708 / Materiaalin numero: 11408960 / Vanhan materiaalin numero: 28737835NER

Rakennetyyppi	
Saarekkeeseen asennettava liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Huonetilaan palauttava
Muotoilu	
Väri	brilliant-valkoinen
Poikkeavat korkeudet saatavana erikoistilauksesta	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Miele@mobile-sovellus	•
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Moottoroidut liesituulettimet	•
AmbientFragrance	•
Kosteudenpoistotoiminto	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,6
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	2x5 W / 2x7,7 W
Valoteho, Lx	350 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Tunnelmavalauksen väri	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	240
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	380
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	440

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

Älykäs ohjaus vain Con@ctivity 3.0:n ja Miele@mobile-sovelluksen kautta.



EAN: 4002516276708 / Materiaalin numero: 11408960 /

Vanhan materiaalin numero: 28737835NER

Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 600

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 53,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 63,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 66,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 73,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 49,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 52,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 59,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Tekniset tiedot

Huuvan leveys, mm 700

Huuvan korkeus, mm 440

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 700

Huuvan syvyys, mm 500

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1000

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotason, mm 450

Liesituulettimen pyöreän huuvan korkeus, mm 440

Nettopaino, kg 24,6

Huuvan halkaisija, mm 500

Kiinteä sähköliitäntä

•

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,13

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Asennusmalli

•

Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa Vaadittava

Vakiovarusteet

Elvytettävä aktiivihiilisuodatin

•

Kosteudenpoistosuodatin

•

Valinnaiset lisävarusteet


Aktiivihiilisuodatin Nein

Elvytettävä aktiivihiilisuodatin DKF 28-R

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

Älykäs ohjaus vain Con@ctivity 3.0:n ja Miele@mobile-sovelluksen kautta.



DA 7378 D – (installation drawings)