

## G 5000 SCU Active

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mieleen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Säästä jopa 50 % enemmän energiaa – kuumavesiliitäntä
- Monipuolinen ja turvallinen – Comfort-korimuotoilu
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Monipuolinen – korkeussäädettävän yläkorin ansiosta



EAN: 4002516314479 / Materiaalin numero: 11494360 /  
Vanhan materiaalin numero: 21500036NER

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Malli</b>   |                                 |
| Työtason alle asennettava astianpesukone                   | •                               |
| 60 cm astianpesukone                                       | •                               |
| <b>Muotoilu</b>  |                                 |
| Ohjauspaneelin väri  | Brilliant-valkoinen             |
| Ohjauspaneelin tyyppi                                      | Suora ohjaustaulu               |
| Ohjaus   | Ohjelman valintapainike         |
| Näyttö   | 3-numeroinen 7 segmentin näyttö |
| Näytön väri  | Keltainen                       |
| <b>Käyttömukavuus</b>                                      |                                 |
| Luukunsuljin   | ComfortClose                    |
| Jäljellä olevan ajan näyttö                                | •                               |
| Ajastin enintään 24 h                                      | •                               |
| TimeControl  | •                               |
| Toiminnan merkkivalo                                       | akustinen                       |
| <b>Tehokkuus ja kestävyys</b>                              |                                 |
| Energiatehokkuusluokka (A–G)                               | E                               |
| Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l                       | 6,0                             |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa | 8,9                             |
| Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh                          | 0,95                            |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh  | 95                              |
| ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä       | 0,65                            |
| ECO-ohjelman kesto, minuttia                               | 234                             |
| Äänitasoluokka   | C                               |
| Äänitaso, dB(A)  | 45                              |
| EcoPower-tekniikka   | •                               |
| Todistetusti hygieenistä                                   | •                               |
| Lämminvesiliitäntä   | •                               |
| <b>Pesutuloksen laatu</b>                                  |                                 |
| Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone                   | •                               |
| <b>Pesuohtimet</b>   |                                 |
| QuickPowerWash   | •                               |
| ECO  | •                               |
| Automatic  | •                               |
| Teho 75 °C   | •                               |
| Hellävarainen  | •                               |
| <b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>                      |                                 |
| Pika   | •                               |
| Erittäin puhdas  | •                               |
| Erittäin kuiva   | •                               |
| <b>Korivarustus</b>  |                                 |
| Ruokailuvälineiden sijoittelu                              | Aterintaso                      |
| FlexCare-kupitteline                                       | 1                               |
| Korivarustus   | Comfort                         |
| Täyttömäärä astiastoja                                     | 14                              |
| <b>Turvallisuus</b>  |                                 |
| Waterproof-vesiturvajärjestelmä                            | •                               |
| Lapsilukko   | •                               |

## G 5000 SCU Active

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mielen laatua edulliseen perusmallin hintaan.




EAN: 4002516314479 / Materiaalin numero: 11494360 /  
Vanhan materiaalin numero: 21500036NER

| Tekniset tiedot   |       |
|---|-------|
| Sijoitusaukon minimileveys, mm  | 600   |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm   | 600   |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm   | 805   |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm  | 870   |
| Sijoitusaukon syvyys, mm  | 570   |
| Laitteen leveys, mm   | 598   |
| Laitteen korkeus, mm  | 805   |
| Laitteen syvyys, mm   | 570   |
| Syvyys luukku auki, cm  | 116,5 |
| Nettopaino, kg  | 44,0  |
| Kokonaisliitäntäteho, kW  | 2,00  |
| Jännite, V  | 230   |
| Sulakekoko, A   | 10    |
| Vaiheiden määrä   | 1     |
| Jännitteen taajuus  | 50    |
| Tulovesiletkun pituus, cm   | 1,50  |
| Poistoletkun pituus, cm   | 1,50  |
| Liitäntäjohdon pituus, m  | 1,70  |
| Vakiovarusteet  |       |
| 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)  | •     |
| Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),<br>vaihtoehtoisesti 9 pakkausta alennettuun hintaan | •     |

## G 5000 SCU Active

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

testattua ja hyväksi havaittua Mieleen laatua edulliseen perusmallin hintaan.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)