

G 5640 SCU SL

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm
AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Säästä jopa 50 % enemmän energiaa – kuumavesiliitettä
- Kuivaa kaiken täysin – AutoOpen-kuivaus
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Monipuolinen ja turvallinen – ExtraComfort-korimuotoilu



EAN: 4002516315056 / Materiaalin numero: 11494590 /
Vanhan materiaalin numero: 21564037NER

Malli	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
45 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Luukunsuljिन	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	7,7
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,62
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	62
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,41
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
Erittäin hiljainen 40 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Lyhyt	•
IntenseZone	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•

G 5640 SCU SL

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



EAN: 4002516315056 / Materiaalin numero: 11494590 /
Vanhan materiaalin numero: 21564037NER

Erittäin kuiva

•

Korivarustus

Ruokailuvälineiden sijoittelu

MultiFlex-taso 45

Korivarustus

ExtraComfort 45 cm

Täyttömäärä astiastoja

9

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Lapsilukko

•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm

450

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

450

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

805

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

870

Sijoitusaukon syvyys, mm

570

Laitteen leveys, mm

448

Laitteen korkeus, mm

805

Laitteen syvyys, mm

570

Syvyys luukku auki, cm

116,5

Nettopaino, kg

41,6

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,00

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

Jännitteen taajuus

50

Tulovesiletkun pituus, cm

1,50

Poistoletkun pituus, cm

1,50

Liitäntäjohdon pituus, m

1,70

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english,
español, français, norsk,
suomi, svenska

Vakiovarusteet

1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)

•


Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),

•

vaihtoehtoisesti 9 pakkausta alennettuun hintaan

G 5640 SCU SL

Työtason alle asennettava astianpesukone, 45 cm
AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)