

KM 7689 FL

Induktiokeittotasoa omalla ohjauksella

panoraama-muotoilu ja täydellisen paistotuloksen takaava TempControl



- Intuitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- 4 keittoaluetta, joista 1 PowerFlex- ja 1 TempControl-alue
- Panoraama-malli, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516345077 / Materiaalin numero: 11507800 /
Vanhan materiaalin numero: 26768970NER

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	2
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 150 – 230
Teho, W	2100
Booster, W	3000
TwinBooster, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1700
Maksimiteho, W	1400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	2200
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	TempControl-keittoalue
Koko, mm	Ø 160-230
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 3	
Sijainti	takaosa, keski
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 180-280
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2600
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 4	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Miele@home	•

KM 7689 FL

Induktiokaitotaso omalla ohjauksella

panoraama-muotoilu ja täydellisen paistotuloksen takaava TempControl



EAN: 4002516345077 / Materiaalin numero: 11507800 /
Vanhan materiaalin numero: 26768970NER

Käyttö hipaisupainikkeilla	SmartSelect
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatti	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
TempControl	•
Virran turvakatkaisu	•
Lämpimänäpito plus	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Pyyhkimissuoja	•
Hälytyskello	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumentamissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	916
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	408
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	886
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	386
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	51
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	896
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	388
Paino, kg	12
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	920
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	412
Kokonaisliitäntäteho, kW	11,00
Liitäntäjohdon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60

Miele

KM 7689 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

panoraama-muotoilu ja täydellisen paistotuloksen takaava TempControl



EAN: 4002516345077 / Materiaalin numero: 11507800 /
Vanhan materiaalin numero: 26768970NER

Vakiovarusteet


Virtajohto

Kyllä


KM 7689 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

panoraama-muotoilu ja täydellisen paistotuloksen takaava TempControl



KM 7689 FL, overlying (installation drawing)



KM 7689 FL, flush (installation drawing)