

KM 7899 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

TempControl auttaa saavuttamaan täydellisen paistotuloksen



- Nopea ja intuitiivinen valinta numeroasteikolla – Smart Select White
- 5 keittoaluetta, joista 1 PowerFlex- ja 1 TempControl-alue
- Leveys 936 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516345831 / Materiaalin numero: 11507820 /
Vanhan materiaalin numero: 26789970NER

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Grafiitinmusta
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	5
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	5
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	2
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 150 – 230
Teho, W	2100
Booster, W	3000
TwinBooster, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1700
Maksimiteho, W	1400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	2200
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	TempControl-keittoalue
Koko, mm	Ø 160-230
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 3	
Sijainti	takaosa, keski
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 180-280
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2600
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 4	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Miele@home	•

KM 7899 FL

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

TempControl auttaa saavuttamaan täydellisen paistotuloksen



EAN: 4002516345831 / Materiaalin numero: 11507820 /


Vanhan materiaalin numero: 26789970NER

Käyttö hipaisupainikkeilla	SmartSelect
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Näytön väri	Valkoinen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
TempControl	•
Virran turvakatkaisu	•
Lämpimänäpito plus	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Pyyhkimissuoja	•
Hälytyskello	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	936
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Rungon korkeus sis. liitännäsoikeuden, mm	51
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	916
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	16
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	940
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitännäteho, kW	11,00
Liitännäjohdon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä


KM 7899 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

TempControl auttaa saavuttamaan täydellisen paistotuloksen



KM7899FL, KM7899-2FL overlying (installation drawing)



KM7899FL, KM7899-2FL, flush (installation drawing)