

KM 7679 FR

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

TempControl auttaa saavuttamaan täydellisen paistotuloksen



- Intuitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- 4 keittoaluetta, joista 1 PowerFlex- ja 1 TempControl-alue
- Leveys 806 mm, ruostumaton teräskehys, pinta-asennettava
- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516339380 / Materiaalin numero: 11508080 /  
Vanhan materiaalin numero: 26767900DFS

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Lämmitystapa</b>                  |                        |
| Lämmitystapa                         | Induktio               |
| <b>Rakennetyyppi</b>                 |                        |
| Erillinen                            | •                      |
| <b>Muotoilu</b>                      |                        |
| Tyylikäs keraaminen pinta            | •                      |
| Keraamisen tason väri                | Musta                  |
| Kehys ruostumatonta terästä          | •                      |
| Pinta-asennus                        | •                      |
| <b>Keittoalueen tiedot</b>           |                        |
| Keittoalueiden määrä                 | 4                      |
| Keittoalueiden määrä                 | 1                      |
| Valmistusastioiden enimmäismäärä     | 4                      |
| <b>PowerFlex-keittoalueet</b>        |                        |
| Määrä                                | 2                      |
| Tyyppi                               | PowerFlex-Keittoalue   |
| Halkaisija, mm                       | Ø 150 – 230            |
| Teho, W                              | 2100                   |
| Booster, W                           | 3000                   |
| TwinBooster, W                       | 3650                   |
| <b>Keittoalue 1</b>                  |                        |
| Sijainti                             | etuosa, vasen          |
| Tyyppi                               | TempControl-keittoalue |
| Koko, mm                             | Ø 160-230              |
| Booster-toiminnon maksimiteho, W     | 3000                   |
| Maksimiteho, W                       | 2300                   |
| TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W | 3650                   |
| <b>Keittoalue 2</b>                  |                        |
| Sijainti                             | takaosa, keski         |
| Tyyppi                               | Vario-keittoalue       |
| Koko, mm                             | Ø 100-160              |
| Booster-toiminnon maksimiteho, W     | 1700                   |
| Maksimiteho, W                       | 1400                   |
| TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W | 2200                   |
| <b>Keittoalue 3</b>                  |                        |
| Sijainti                             | oikea                  |
| Tyyppi                               | PowerFlex-silloitus    |
| Koko, mm                             | 230x390                |
| Booster-toiminnon maksimiteho, W     | 4800                   |
| Maksimiteho, W                       | 3400                   |
| TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W | 7300                   |
| <b>Käyttömukavuus</b>                |                        |
| Miele@home                           | •                      |
| Käyttö hipaisupainikkeilla           | SmartSelect            |
| Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0   | •                      |
| Kattilan ja kattilan koon tunnistus  | •                      |
| Näytön väri                          | Keltainen              |
| Alkukuumennusautomaattiikka          | •                      |
| Jatkuva kattilantunnistus            | •                      |
| Lämpimänäpito                        | •                      |

KM 7679 FR

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

TempControl auttaa saavuttamaan täydellisen paistotuloksen




EAN: 4002516339380 / Materiaalin numero: 11508080 /  
Vanhan materiaalin numero: 26767900DFS

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Stop&Go-taukotoiminto                                     | •     |
| Recall-toiminto                                           | •     |
| TempControl                                               | •     |
| Virran turvakatkaisu                                      | •     |
| Lämpimänäpito plus                                        | •     |
| Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)     | •     |
| Pyyhkimissuoja                                            | •     |
| Hälytyskello                                              | •     |
| <b>Tehokkuus ja kestävyys</b>                             |       |
| Virrankulutus pois päältä -tilassa, W                     | 0,5   |
| Virrankulutus valmiustilassa, W                           | 1,0   |
| Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W                     | 2,0   |
| Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min                 | 20    |
| Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min       | 20    |
| Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min | 20    |
| <b>Helppohoitaisuus</b>                                   |       |
| Helposti puhdistettava keraaminen pinta                   | •     |
| <b>Turvallisuus</b>                                       |       |
| Virran turvakatkaisu                                      | •     |
| Lukitus toiminto                                          | •     |
| Käytönesto                                                | •     |
| Integroitu jäähdytyspuhallin                              | •     |
| Ylikuumentamissuoja                                       | •     |
| Jälkilämmön osoitin                                       | •     |
| <b>Tekniset tiedot</b>                                    |       |
| Mitat, mm (leveys)                                        | 806   |
| Mitat, mm (korkeus)                                       | 52    |
| Mitat, mm (syvyys)                                        | 526   |
| Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)         | 750   |
| Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)         | 490   |
| Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm                    | 45    |
| Paino, kg                                                 | 13    |
| Kokonaisliitäntäteho, kW                                  | 7,30  |
| Liitäntäjohdon pituus, m                                  | 1,4   |
| Jännite, V                                                | 230   |
| Taajuus, Hz                                               | 50-60 |
| <b>Vakiovarusteet</b>                                     |       |
| Virtajohto                                                | Kyllä |

KM 7679 FR

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

TempControl auttaa saavuttamaan täydellisen paistotuloksen



KM 7679 FR (Installation drawing)