

PWM 916 [SD DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)
pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



- Rummun tilavuus 140 l, täyttömäärä 16.0 kg
- Erinom. puhdistus- ja kulutusarvot – uutta Miele-teknologiaa
- Kätevä käyttöä värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro Plus
- Verkotus – LAN ja WiFi
- Turvallinen ja helppo käyttää – automaattinen luukun lukitus

EAN: 4002516327011 / Materiaalin numero: 11511230 /
Vanhan materiaalin numero: 51916023EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	16,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	16,0
Rummun tilavuus, l	140
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0	•
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	6,20
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,13
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	5,90
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	99,2
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	182,2
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	2,00
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	3,21
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	46

PWM 916 [SD DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)
pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002516327011 / Materiaalin numero: 11511230 /
Vanhan materiaalin numero: 51916023EU

Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	94,4
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	92,8
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä	1,50
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	33
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	91,2
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kylmävesiliitännällä	53
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	48
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	44
Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	25
Linkousnopeus, kierr./min	1075
g-kerroin	462
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro Plus
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Suora höyry
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Höyrylämmitysteho, kW	27,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,30
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,30
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	3 x 1/2" w/ 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Höyryliitäntä	
NEMA-pistotulppa: Twist Lock L6-30	1/2"
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1450
Ulkomitat, leveys, mm	924
Ulkomitat, syvyys, mm	835
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1585
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090

PWM 916 [SD DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)
pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.

EAN: 4002516327011 / Materiaalin numero: 11511230 /
Vanhan materiaalin numero: 51916023EU

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	338,0
Bruttopaino, kg	358
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	5101
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	65 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	6,48
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinujen käsittely	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhtelu	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
EcoSpeed	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaatiikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikehysten avulla	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	92
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
Kytkennärasia	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	13
Kypäriä [määrä]	4
Haalarit [määrä]	2
Päälystakit [määrä]	3
Kemikaalisuojapuvut [määrä]	1
Synteettiset peitot [määrä]	1
Synteettiset tyynyt [määrä]	3
Untuvapeitot [määrä]	1
Untuvatyynyt [määrä]	3
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	355
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	82
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	71
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	130
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	91
Mopit, toimisto, 100 g [määrä]	160
Mopit, portaikko, 150 g [määrä]	105
Hevosten kesäloimet [määrä]	3

PWM 916 [SD DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)
pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002516327011 / Materiaalin numero: 11511230 /
Vanhan materiaalin numero: 51916023EU

Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•